



Deshumidificador doméstico

Código: B2-01-010938

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

El deshumidificador doméstico es un aparato compacto y de bajo consumo energético diseñado para mantener niveles óptimos de humedad en espacios residenciales.

Características

- 1. Con filtro de carbón activo.
- 2. Rango de tiempo: 1 ~ 24 horas.
- 3. Pantalla LED, indica la humedad.
- 4. Control por microordenador, funcionamiento inteligente.
- 5. Con desagües para mantener la función de drenaje continuo.
- 6. Baja temperatura disponible, sistema de descongelación automático eficiente.
- 7. Serie E, pantalla táctil causal de alta sensibilidad, serie D, pantalla de botones.
- 8. Función de indicación de voz: el deshumidificador deja de funcionar y emite una alarma cuando el tanque de agua está lleno.

Especificaciones técnicas

Especificación	1	2	3
Capacidad de eliminación de humedad	50 L/24 h	60L/24H	60L/24H
Rango de humedad ajustado	40%~ 8 0% HR	40%~ 8 0% HR	1 0%~90% HR
Circulación de aire	710 m³/h	723 m³/h	723 m³/h
Refrigerante	R410A	R410A	R410A
Material	ABS	ABS	ABS
Área de aplicación	50~110□	70~120□	70~120□
Fuente de alimentación	Estándar: 220 V, 50 Hz; Opcional: 110 V, 60 Hz	Estándar: 220 V, 50 Hz; Opcional: 110 V, 60 Hz	Estándar: 220 V, 50 Hz; Opcional: 110 V, 60 Hz
Consumo	700 W	740 W	740 W
Tanque de agua	10 litros	10 litros	10 litros

Especificación	1	2	3
Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto)	436*290*720 mm	436*290*720 mm	436*290*720 mm
Dimensiones del embalaje (ancho*profundidad*alto)	490*350*780 mm	490*350*780 mm	490*350*780 mm
Peso neto	23,5 kg	24,5 kg	24,5 kg
Peso bruto	26 kg	26 kg	26 kg
Color del borde	Negro	Negro	Negro/Verde

Aplicaciones

Otros equipos de laboratorio 5060 L: elija la variante comparando Capacidad de eliminación de humedad, Área de aplicación y Circulación de aire.

Que cambia entre variantes

B2-01-010938.1: Capacidad de eliminación de humedad: 50L/24H; Área de aplicación: 50~110 m²; Circulación de aire: 710 metros 3 /hora.

B2-01-010938.2: Capacidad de eliminación de humedad: 60L/24H; Área de aplicación: 70~120 m²; Circulación de aire: 723 metros 3 /hora.

Escenarios de uso recomendados

Use esta configuracion si necesita capacidad de eliminación de humedad: 50l/24h y área de aplicación: 50~110 m².

Use esta configuracion si necesita capacidad de eliminación de humedad: 60l/24h y área de aplicación: 70~120 m².

Cómo elegir rápido

Revise primero Capacidad de eliminación de humedad, Área de aplicación y Circulación de aire; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la configuracion que cubra Capacidad de eliminación de humedad, Área de aplicación y Circulación de aire.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)