



Destilador de agua con control automático

Código: B2-01-010940

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Stainless steel material, adopt stamping and welding technology.

Características

1. Water shortage and power-off alarm.
2. Power, heating indicator and show water shortage.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	≤5 L/h - modelo 1	≤10 L/h - modelo 2	≤20 L/h - modelo 3
Salida de agua	≤5 L/h	≤10 L/h	≤20 L/h
Consumo	5 kW	7,5 kW	15 kW
Alimentación eléctrica	CA 220 V ±10 %, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V ±10 %, 50/60 Hz (opcional)	CA 380 V±10 %, 50/60 Hz (estándar); CA 220 V±10 %, 50/60 Hz (opcional)	CA 380 V±10%, 50/60 Hz (estándar); CA 220 V±10%, 50/60 Hz (opcional)
Dimensiones externas (φ*H)	270*740 mm	305×855 mm	370×960 mm
Dimensiones del embalaje (A*P*H)	330*290*710 mm	360×320×720 mm	430×380×770 mm
Peso bruto	7,3 kg	8,5 kg	11,5 kg

Aplicaciones

Destilador de agua eléctrico con control automático: elija la variante comparando Salida de agua, Tamaño externo (φ*H) y salida de agua <=5, <=10 o <=20 L/h.

Que cambia entre variantes

8 kg - 280*740 mm - 330*290*710 mm: Salida de agua: ≤5 L/h; Tamaño externo (φ*H): 280*740 mm; salida de agua <=5, <=10 o <=20 L/h: Salida de agua.

8 ; 5 kilos - 310*855 mm - 360*320*720 mm: Salida de agua: ≤10 L/h; Tamaño externo (φ*H): 310*855 mm; salida de agua <=5, <=10 o <=20 L/h: Consumo.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

13 kg - 375*960 mm - 430*380*770 mm: Salida de agua: ≤ 20 L/h; Tamaño externo (ϕ *H): 375*960 mm; salida de agua ≤ 5 , ≤ 10 o ≤ 20 L/h: Fuente de alimentación.

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita salida de agua: ≤ 5 l/h y tamaño externo (ϕ *h): 280*740 mm.

Use esta alternativa si necesita salida de agua: ≤ 10 l/h y tamaño externo (ϕ *h): 310*855 mm.

Use esta alternativa si necesita salida de agua: ≤ 20 l/h y tamaño externo (ϕ *h): 375*960 mm.

Cómo elegir rápido

Revise primero Salida de agua, Tamaño externo (ϕ *H) y salida de agua ≤ 5 , ≤ 10 o ≤ 20 L/h; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalación.

Recomendación de compra

Seleccione la alternativa que cubra Salida de agua, Tamaño externo (ϕ *H) y salida de agua ≤ 5 , ≤ 10 o ≤ 20 L/h.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)