



Destilador de agua con calentamiento eléctrico

Código: B2-01-010945

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

El destilador de agua eléctrico está diseñado para proporcionar agua destilada de alta pureza para laboratorios, instalaciones médicas y aplicaciones industriales.

Características

- 1. Material de acero inoxidable, adopta tecnología de estampado y soldadura.
- 2. Resistencia a la corrosión y al envejecimiento, fácil de operar, seguro y duradero.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 330*290*710 mm	pack 380*320*720 mm	pack 430*380*770 mm
Salida de agua	≤5 L/h	≤10 L/H	≤20 L/H
Consumo	5 kW	7,5 kW	15 kW
Fuente de alimentación	CA 220V ± 10%, 50/60Hz (Estándar); CA 110V ± 10%, 50/60Hz (opcional)	CA 380V ± 10%, 50/60Hz (estándar); AC220±10%, 50/60Hz (Opcional)	CA 380V ± 10%, 50/60Hz (estándar); AC220±10%, 50/60Hz (Opcional)
Tamaño externo (φ*H)	270*700 mm	305*820 mm	370*917 mm
Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto)	330*290*710 mm	380*320*720 mm	430*380*770 mm
Peso bruto	6,8 kg	8 kg	11 kg

Aplicaciones

Equipo de laboratorio, Capacidad 5-20 L: elija la variante comparando Salida de agua, Tamaño externo (φ*H) y salida de agua ≤5, ≤10 o ≤20 L/h.

Que cambia entre variantes

B2-01-010945.1: Salida de agua: ≤5 L/h; Tamaño externo (φ*H): 280*700 mm; salida de agua ≤5, ≤10 o ≤20 L/h: Salida de agua.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

B2-01-010945.2: Salida de agua: ≤ 10 L/h; Tamaño externo (ϕ^*H): 310*820 mm; salida de agua ≤ 5 , ≤ 10 o ≤ 20 L/h: Consumo.

B2-01-010945.3: Salida de agua: ≤ 20 L/h; Tamaño externo (ϕ^*H): 375*917 mm; salida de agua ≤ 5 , ≤ 10 o ≤ 20 L/h: Fuente de alimentación.

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita salida de agua: ≤ 5 l/h y tamaño externo (ϕ^*h): 280*700 mm.

Use esta alternativa si necesita salida de agua: ≤ 10 l/h y tamaño externo (ϕ^*h): 310*820 mm.

Use esta alternativa si necesita salida de agua: ≤ 20 l/h y tamaño externo (ϕ^*h): 375*917 mm.

Cómo elegir rápido

Revise primero Salida de agua, Tamaño externo (ϕ^*H) y salida de agua ≤ 5 , ≤ 10 o ≤ 20 L/h; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la alternativa que cubra Salida de agua, Tamaño externo (ϕ^*H) y salida de agua ≤ 5 , ≤ 10 o ≤ 20 L/h.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)