



Purificador de agua de laboratorio 120-200 L/h

Código: B2-01-010954

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

El purificador de agua de laboratorio es un sistema de alto rendimiento diseñado para producir agua ultrapura para aplicaciones críticas en investigación, análisis químicos y laboratorios clínicos.

Características

- 1. La membrana nano RO filtra sustancias diminutas de manera más eficiente.
- 2. Control totalmente automático, arranque con una sola tecla, operación sencilla.
- 3. Con protección de alta y baja presión, operación más segura.
- 4. Con alarma de repuesto consumible.
- 5. Cumplimiento de los requisitos de agua de la norma nacional GB/.
- 6. Pantalla LCD, muestra información sobre la calidad del agua.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 770*620*1350 mm · 1	pack 770*620*1350 mm · 2	pack 770*620*1350 mm · 3
Tipo de alida de agua	Salida de agua RO*2 y alida de agua DI*2	Salida de agua RO*2 y alida de agua DI*2	Salida de agua RO*2 y alida de agua DI*2
Velocidad de alida del agua	120 l/h	150 l/h	200 l/h
Procedimiento de purificación	PF+CA+RO+DI	PF+CA+RO+DI	PF+CA+RO+DI
Requerimiento de umini tro de agua	Durante el funcionamiento, la pre ión del agua de entrada e de 0,1 a 0,3 MPa y la calidad del agua cumple con lo requi ito de GB5749, 5 a 45 °C.	Durante el funcionamiento, la pre ión del agua de entrada e de 0,1 a 0,3 MPa y la calidad del agua cumple con lo requi ito de GB5749, 5 a 45 °C.	Durante el funcionamiento, la pre ión del agua de entrada e de 0,1 a 0,3 MPa y la calidad del agua cumple con lo requi ito de GB5749, 5 a 45 °C.
Requi ito ambiental	Temperatura 15~35°C Humedad relativa ≤80%	Temperatura 15~35°C Humedad relativa ≤80%	Temperatura 15~35°C Humedad relativa ≤80%
Si tema de purificación	Filtro PP 20"*1, filtro de carbón activo granular de 20"*1	Filtro PP 20"*1, filtro de carbón activo granular de 20"*1	Filtro PP 20"*1, filtro de carbón activo granular de 20"*1
Si tema de purificación (2)	Filtro de carbón activado comprimido de 20"*1, membrana RO de 400 GPD*2	Filtro de carbón activado comprimido de 20"*1, membrana RO de 400 GPD*2	Filtro de carbón activado comprimido de 20"*1, membrana RO de 400 GPD*2
Si tema de purificación (3)	Columna de purificación por de ionización*2	Columna de purificación por de ionización*2	Columna de purificación por de ionización*2
DE Calidad del Agua - Re i tividad	10~18,25 MQ.cm	10~18,25 MQ.cm	10~18,25 MQ.cm

Especificación	pack 770*620*1350 mm · 1	pack 770*620*1350 mm · 2	pack 770*620*1350 mm · 3
DE Calidad del Agua - Conductividad	0,055~0,1 µ /cm	0,055~0,1 µ /cm	0,055~0,1 µ /cm
DE Calidad del Agua - Metal pesado	<0,1 ppb	<0,1 ppb	<0,1 ppb
DE Calidad del Agua - Partícula	<1/ml	<1/ml	<1/ml
DE Calidad del Agua - bacteria	<0,1 ufc/ml	<0,1 ufc/ml	<0,1 ufc/ml
Calidad del agua de ósmosis inversa - Tasa de rechazo de iones	96%~99%	96%~99%	96%~99%
Calidad del agua de ósmosis inversa - Tasa de rechazo orgánico	>99%	>99%	>99%
Calidad del agua de ósmosis inversa - Tasa de rechazo de partícula y bacteria	>99%	>99%	>99%
Cubo de pre ión	Incorporado	Externo	Externo
Consumo	230 W	230 W	230 W
Fuente de alimentación	CA 220 V, 50 Hz; 110 V, 60 Hz (e tándar) CA 220 V, 60 Hz; 110 V, 50 Hz (opcional)	CA 220 V, 50 Hz; 110 V, 60 Hz (e tándar) CA 220 V, 60 Hz; 110 V, 50 Hz (opcional)	CA 220 V, 50 Hz; 110 V, 60 Hz (e tándar) CA 220 V, 60 Hz; 110 V, 50 Hz (opcional)
Configuración e tándar	Cuerpo principal, cubo de pre ión, paquete de acceso	Cuerpo principal, cubo de pre ión, paquete de acceso	Cuerpo principal, cubo de pre ión, paquete de acceso
Tamaño del instrumento (An. x Pr. x Al.)	750*600*1200 mm	750*600*1200 mm	750*600*1200 mm
Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto) - Instrumento	770*620*1350 mm	770*620*1350 mm	770*620*1350 mm
Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto) - Tanque de pre ión	/	/	390*390*775 mm
Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto) - Acceso	555*315*170 mm	555*315*170 mm	555*315*170 mm
Peso bruto	110 kilo	123 kilo	123 kilo

Aplicaciones

Camara de humedad, Capacidad 120-200 L; Humedad 5-99 %HR: elija la variante comparando Velocidad de salida de agua y Sistema de Purificación.

Que cambia entre variantes

B2-01-010954.1: Velocidad de salida de agua: 120 l/h; Sistema de Purificación: Columna de purificación por desionización*2.

B2-01-010954.2: Velocidad de salida de agua: 150 l/h; Sistema de Purificación: Columna de purificación por desionización*2.

200 L/h con columna de desionizacion x2: Velocidad de salida de agua: 200 l/h; Sistema de Purificación: Columna de purificación por desionización*2.

Escenarios de uso recomendados



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Use esta configuracion si necesita velocidad de salida de agua: 120 l/h y sistema de purificación: columna de purificación por desionización*2.

Use esta configuracion si necesita velocidad de salida de agua: 150 l/h y sistema de purificación: columna de purificación por desionización*2.

Use esta configuracion si necesita velocidad de salida de agua: 200 l/h y sistema de purificación: columna de purificación por desionización*2.

Cómo elegir rápido

Revise primero Velocidad de salida de agua y Sistema de Purificación; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la alternativa que cubra Velocidad de salida de agua y Sistema de Purificación.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)