



Reactor de vidrio con camisa

Código: B2-01-010956

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Características

- 1. Vidrio de borosilicato GG17 de alta calidad, con buenas propiedades químicas y físicas.
- 2. Se puede controlar la evaporación y el reflujo del material de reacción.
- 3. El calor de la reacción podría disiparse rápidamente mediante agua, que circularía por el vidrio encamisado.
- 4. El diseño de boca ancha de la botella facilita la limpieza.
- 5. Puede utilizarse como dispositivo de síntesis por destilación.
- 6. El rendimiento de sellado es de 0,098 MPa.
- 7. Pantalla LED, para medir la temperatura de forma más fácil y cómoda.
- Equipamiento opcional
 - 1. Bomba de vacío de agua circulante: (~5L, modelo recomendado; ~50L, modelo recomendado).
 - 2. Circulador refrigerado.
 - 3. Baño de agua/aceite circulante.

Especificaciones técnicas

Especificación	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Codigo Cotecno	B2-01-010956.1	B2-01-010956.2	B2-01-010956.3	B2-01-010956.4	B2-01-010956.5	B2-01-010956.6	B2-01-010956.7	B2-01-010956.8	B2-01-010956.9

Aplicaciones

Reactor de vidrio encamisado: elija la variante comparando Capacidad del matraz de reacción, Par motor y Potencia de agitación.

Que cambia entre variantes

B2-01-010956.1: Capacidad del matraz de reacción: 1 litro; Par motor: 1,27 Nm; Potencia de agitación: 60W.

B2-01-010956.2: Capacidad del matraz de reacción: 2 litros; Par motor: 1,27 Nm; Potencia de agitación: 60W.

B2-01-010956.4: Capacidad del matraz de reacción: 5 litros; Par motor: 1,27 Nm; Potencia de agitación: 60W.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

B2-01-010956.8: Capacidad del matraz de reacción: 50 litros; Par motor: 2,42 Nm; Potencia de agitación: 120 W.

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita capacidad del matraz de reacción: 1 litro y par motor: 1,27 nm.

Use esta alternativa si necesita capacidad del matraz de reacción: 2 litros y par motor: 1,27 nm.

Use esta alternativa si necesita capacidad del matraz de reacción: 5 litros y par motor: 1,27 nm.

Use esta alternativa si necesita capacidad del matraz de reacción: 50 litros y par motor: 2,42 nm.

Cómo elegir rápido

Revise primero Capacidad del matraz de reacción, Par motor y Potencia de agitación; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la configuracion que cubra Capacidad del matraz de reacción, Par motor y Potencia de agitación.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)