



Sistema de extracción en fase sólida

Código: B2-01-011014

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

The solid phase extraction system is a negative pressure solid phase extraction device. It uses a solid adsorbent to adsorb the target compound in a liquid sample, separates it from the sample matrix and interfering compounds, and then eluates it with an eluent or heats to desorb it to achieve separation and Purpose of enrichment of target compounds(I.e. the separation, purification and enrichment of the sample), the solid phase extraction instrument aims to reduce the interference of the sample matrix and improve the detection sensitivity.

Características

1. The whole machine of 12, 24 and 36-well square solid phase extraction instrument is made of transparent organic glass, which has strong corrosion resistance.
2. The wall thickness of the vacuum tank is uniform, so it can withstand high negative pressure above -0.096Mpa, and it will not deform after long-term high-pressure use.
3. The pressure is uniform everywhere, the air tightness is good, and the stability is strong.
4. The extraction speed is consistent, and the control and adjustment are convenient.
5. Multi-channel can be controlled independently, and the joint is corrosion-resistant.
6. The internal test tube rack of the solid phase extraction instrument is made of polytetrafluoroethylene, so it has high corrosion resistance.

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

Especificación	12 - 210*100*138 - modelo 1	24 - 210*120*138 - modelo 2	36 - 210*140*138 - modelo 3
Capacidad	12	24	36
Modo de control de gas	Control independiente	Control independiente	Control independiente
Tamaño de zona de trabajo (mm)	210*100*138	210*120*138	210*140*138
Indicador de presión	Manómetro	Manómetro	Manómetro
Valor de vacío	0,098 MPa	0,098 MPa	0,098 MPa
Válvula de control de flujo	12	24	36
Accesorios opcionales	Bomba de vacío GM-DP01	Bomba de vacío GM-DP01	Bomba de vacío GM-DP01
Tamaño del paquete (mm)	460*200*290 mm	460*200*290 mm	460*200*290mm
Peso bruto (kg)	3,6	3,8	4



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Aplicaciones

Sistema de extracción en fase sólida: elija la variante comparando Capacidad, Válvula de control de flujo y Tamaño de la zona de trabajo (mm).

Que cambia entre variantes

B2-01-011014.1: Capacidad: 12; Válvula de control de flujo: 12; Tamaño de la zona de trabajo (mm): 210*100*138.

B2-01-011014.2: Capacidad: 24; Válvula de control de flujo: 24; Tamaño de la zona de trabajo (mm): 210*120*138.

B2-01-011014.3: Capacidad: 36; Válvula de control de flujo: 36; Tamaño de la zona de trabajo (mm): 210*140*138.

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita capacidad: 12 y válvula de control de flujo: 12.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 24 y válvula de control de flujo: 24.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 36 y válvula de control de flujo: 36.

Cómo elegir rápido

Revise primero Capacidad, Válvula de control de flujo y Tamaño de la zona de trabajo (mm); si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la configuracion que cubra Capacidad, Válvula de control de flujo y Tamaño de la zona de trabajo (mm).

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)