



Selladora de tubos para bolsas de sangre

Código: B2-01-011053

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

The Fully Automatic High Frequency Heat Sealer is an advanced sealing machine designed for efficient and high-quality packaging of medical, laboratory, and industrial products.

Características

1. Microcontroller control, instrument control programmed, instrument automatically adjusts voltage.
2. Heat sealing without hemolysis, using imported components to ensure instrument reliability.
3. The machine feet have suction cups, suitable for use in blood collection vehicles.
4. Automatic heat sealing tube, firmly sealed, easy to separate at the heat sealing point.
5. Splash protection: transparent splash protection film to prevent blood from splashing into the operator's eyes during hot sealing, ensuring the safety of operators.
6. Convenient cleaning: The white safety cover allows for easy disassembly and cleaning without the need for specialized tools.
7. Heat sealing voltage: automatic voltage regulation.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	Aleación de aluminio - 0,1~9,9 s - modelo 1	Acero inoxidable - 0,1~9,9 segundos - modelo 2
Material	Aleación de aluminio	Acero inoxidable
Tensión de salida	Regulación automática de voltaje	Regulación automática de voltaje
Tipo de sellado	Sellado térmico automático	Sellado térmico automático
Tiempo de sellado	0,1~9,9 s	0,1~9,9 segundos
Tamaño de tubo	Tubo plástico con diámetro exterior de 4 mm y espesor de pared de ≤ 1 mm	Tubo de plástico con diámetro exterior de 4 mm y espesor de pared ≤ 1 mm
Alimentación eléctrica	CA 220 V, 50 Hz	CA 220 V, 50 Hz
Dimensiones externas (L*A*H) (mm)	300*200*160 mm	300*180*150 mm
Dimensiones de embalaje (L*A*H) (mm)	470*320*260 mm	470*320*260 mm
Peso neto (kg)	8 kg	7 kg
Peso bruto (kg)	9 kg	8 kg

Aplicaciones

sellador termico de alta frecuencia completamente automatico: elija la variante comparando Material y Dimensiones externas (L*A*H) (mm).

Que cambia entre variantes

B2-01-011053.1: Material: aleación de aluminio; Dimensiones externas (L*A*H) (mm): 300*200*160 mm.

B2-01-011053.2: Material: Acero inoxidable; Dimensiones externas (L*A*H) (mm): 300*180*150 mm.

Escenarios de uso recomendados

Use esta configuracion si necesita material: aleación de aluminio y dimensiones externas (l*a*h) (mm): 300*200*160 mm.

Use esta configuracion si necesita material: acero inoxidable y dimensiones externas (l*a*h) (mm): 300*180*150 mm.

Cómo elegir rápido

Revise primero Material y Dimensiones externas (L*A*H) (mm); si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la alternativa que cubra Material y Dimensiones externas (L*A*H) (mm).

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)