



Sistema de tratamiento de aguas residuales de laboratorio

Código: B2-01-011064

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Características

- 1. Tecnología de procesamiento perfecta Se tratan diversos tipos de contaminantes en las aguas residuales mediante reacción química, oxidación por aireación, desinfección con ozono, filtración multimedio, desinfección con lámpara ultravioleta y otras tecnologías.
- 2. Monitoreo inteligente
- Se adopta el sistema de control inteligente hombre-máquina para monitorear y controlar el cambio de calidad de las aguas residuales y el proceso de tratamiento en tiempo real, a fin de realizar una operación automática en todo clima sin una persona especial de turno.
- 3. Esterilización de alta eficiencia
- En comparación con los equipos tradicionales, este sistema tiene las ventajas de una operación simple y conveniente y una fuerte capacidad de esterilización.
- 4. Dosificación precisa
- La bomba dosificadora importada se utiliza para controlar con precisión la dosis y está equipada con control de nivel de líquido, alarma de escasez de medicamento y otros dispositivos.
- 5. Fácil manejo
- Fácil de operar, operación estable, larga vida útil, bajo costo de operación y mantenimiento.

Especificaciones técnicas

Especificación	1	2
Volumen de agua tratada	200L/Día (8 hora)	500L/Día (8 hora)
Rango de medición de pH	0~14	0~14
Valor de ajuste de pH	6~9	6~9
Resolución	0,01 pH	0,01 pH
Exactitud	±0,02 pH	±0,02 pH
Sistema de procesamiento	Precipitación de neutralización + de infección de compuesto (oxidación con ozono, oxidación de agente oxidante) + e terilización UV + filtración multietapa	Precipitación de neutralización + de infección de compuesto (oxidación de ozono, oxidación de agente oxidante) + e terilización UV + filtración multietapa + aireación + fotocatalítica (opcional) + microelectrólisis
Modo de carga	Con método de de carga positiva y negativa	Con método de de carga positiva y negativa
Vía de entrada de agua	Entrada de imbibición	Entrada de imbibición y entrada artesiana

Especificación	1	2
Dispositivo anticongelante	Con función de calentamiento anticongelante, la función anticongelante e inicia automáticamente cuando la temperatura es inferior a 5 °C.	Con función de calentamiento anticongelante, la función anticongelante e inicia automáticamente cuando la temperatura es inferior a 5 °C.
Alarma de falta de líquido	Detección de nivel de líquido multicanal, con función de alarma de e ca ez de líquido de medicamento, tratamiento automático de agua residual	Detección de nivel de líquido multicanal, con función de alarma de e ca ez de líquido de medicamento, tratamiento automático de agua residual
Fuente de alimentación	E tándar: 220 V, 50/60 Hz; Opcional: 110 V, 50/60 Hz	E tándar: 220 V, 50/60 Hz; Opcional: 110 V, 50/60 Hz
Tamaño del embalaje (An. x Pr. x Al.)	Máquina: 1055*559*948mm Accesorio : 315*555*165mm	Máquina: 1500*710*1415 mm Accesorio : 515*515*1315mm
Peso bruto	102,5 kilo	220 kilo

Aplicaciones

500L/Día (8 horas) 200500 L: elija la variante comparando Volumen de agua tratada, Vía de entrada de agua y Sistema de procesamiento.

Que cambia entre variantes

Configuración 1: Volumen de agua tratada: 200L/Día (8 horas); Vía de entrada de agua: Entrada de imbibición; Sistema de procesamiento: Precipitación de neutralización + desinfección de compuestos (oxidación con ozono, oxidación de agentes oxidantes) + esterilización UV + filtración multietapa.

Configuración 2: Volumen de agua tratada: 500L/Día (8 horas); Vía de entrada de agua: Entrada de imbibición y entrada artesiana; Sistema de procesamiento: Precipitación de neutralización + desinfección de compuestos (oxidación de ozono, oxidación de agente oxidante) + esterilización UV + filtración multietapa + aireación + fotocatalisis (opcional) +.

Escenarios de uso recomendados

Use esta configuración si necesita volumen de agua tratada: 200l/día (8 horas) y vía de entrada de agua: entrada de imbibición.

Use esta configuración si necesita volumen de agua tratada: 500l/día (8 horas) y vía de entrada de agua: entrada de imbibición y entrada artesiana.

Cómo elegir rápido

Revise primero Volumen de agua tratada, Vía de entrada de agua y Sistema de procesamiento; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalación.

Recomendación de compra

Seleccione la configuración que cubra Volumen de agua tratada, Vía de entrada de agua y Sistema de procesamiento.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)