



Generador de vapor eléctrico

Código: B2-01-011067

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

Es un dispositivo que convierte el agua en vapor calentandola con energia electrica. Presenta una estructura compacta y un funcionamiento sencillo, y se utiliza ampliamente en la produccion industrial y en la vida diaria.

Características

- Seguro y confiable.
- Alta eficiencia termica.
- Produccion rapida de vapor.
- El vapor es mas limpio.
- Control totalmente automatico.
- Proteccion de alarma multiple.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 1480 x 1030 x 2110 mm · 1	pack 1480 x 1030 x 2110 mm · 2
Capacidad de vapor	120 kg/h	160 kg/h
Presión de trabajo	0,65 MPa	0,65 MPa
Temperatura de vapor	168 °C	168 °C
Volumen de agua	23 L	23 L
Potencia de calefacción	96 kW	120 kW
Fuente de alimentación	380 V, 50 Hz	380 V, 50 Hz
Tamaño externo	1315 x 880 x 1790 mm	1315 x 880 x 1790 mm
Tamaño del paquete	1480 x 1030 x 2110 mm	1480 x 1030 x 2110 mm
Peso bruto	385 kg	385 kg

Aplicaciones

Generador de vapor simple: elija la variante comparando R Capacidad de vapor aumentada y Y Potencia de calefacción eléctrica.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Que cambia entre variantes

B2-01-011067.1: R Capacidad de vapor aumentada: 1 20 kg/h; Y Potencia de calefacción eléctrica: 9 6 kW.

B2-01-011067.2: R Capacidad de vapor aumentada: 1 50 kg/h; Y Potencia de calefacción eléctrica: 1 20 kW.

Escenarios de uso recomendados

Use esta configuracion si necesita r capacidad de vapor aumentada: 1 20 kg/h y y potencia de calefacción eléctrica: 9 6 kw.

Use esta configuracion si necesita r capacidad de vapor aumentada: 1 50 kg/h y y potencia de calefacción eléctrica: 1 20 kw.

Cómo elegir rápido

Revise primero R Capacidad de vapor aumentada y Y Potencia de calefacción eléctrica; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la configuracion que cubra R Capacidad de vapor aumentada y Y Potencia de calefacción eléctrica.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)