



Medidor de volumen de aire 100-3500 m³/h

Código: B2-01-011083

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

Los medidores de volumen de aire están diseñados para medir el volumen de aire, la temperatura y la humedad en conductos de HVAC, salidas HEPA, unidades de flujo laminar (FFU) y sistemas de flujo laminar. Determinan el volumen total de aire de la habitación para calcular los cambios de aire, mientras que las campanas intercambiables se adaptan a todo tipo de terminales de conductos de suministro y extracción.

Características

- 1.: Pantalla LCD con botón pulsador,; Pantalla táctil LCD.
- 2.: Tejido de nailon a prueba de viento,; Tejido específico de fibra de poliéster.
- 3. Un trípode es estándar con el pero opcional para el.
- Aviso: No mida gases corrosivos, gases que contengan partículas metálicas y gases que contengan partículas grandes y alta concentración de polvo.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 650*650*200 mm	pack 650*650*200 mm; 990*100*100 mm
Volumen de aire - Rango	100~3500 m ³ /h	100~3500 m ³ /h
Volumen de aire - Exactitud	±5%(F•S)	±5%(F•S)
Volumen de aire - Resolución	1 m ³ /h	1 m ³ /h
Medición de temperatura - Rango	/	0~60°C
Medición de temperatura - Exactitud	/	±0,5°C
Medición de temperatura - Resolución	/	0,1°C
Medición de humedad - Rango	/	0~100 % de humedad relativa
Medición de humedad - Exactitud	/	±0,1 % de humedad relativa

Especificación	pack 650*650*200 mm	pack 650*650*200 mm; 990*100*100 mm
Medición de humedad - Resolución	/	0,1 % de humedad relativa
Fuente de alimentación - corriente continua	8,4 V	8,4 V
Fuente de alimentación - C.A.	100~240 V, 50/60 Hz	100~240 V, 50/60 Hz
Almacenamiento	Hasta 1000 resultados de prueba	Hasta 5000 resultados de prueba
Impresión y tándar	Impresión Bluetooth	Impresión Bluetooth
Entorno operativo	Temperatura: 5~35°C Humedad relativa: 30~70 % HR	Temperatura: 5~35°C Humedad relativa: 30~70 % HR
Entorno de almacenamiento	Temperatura: -30~45°C Humedad relativa: 0~70 % HR	Temperatura: -30~45°C Humedad relativa: 0~70 % HR
Campana extractora de flujo de aire	Estandar: 570*570 mm, 830*830 mm	Estandar: 570*570 mm, 830*830 mm
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.)	650*650*200 mm	650*650*200 mm; 990*100*100 mm
Peso bruto	12 kilo	11 kilogramo ; 3 kilogramo

Aplicaciones

Medidor de volumen de aire: elija la variante comparando Volumen de aire - Exactitud, Volumen de aire - Rango, Volumen de aire - Resolución y Medición de humedad - Exactitud.

Que cambia entre variantes

B2-01-011083.1: Volumen de aire - Exactitud: $\pm 5\%$ (F•S); Volumen de aire - Rango: 100~3500 m³/h; Volumen de aire - Resolución: 1 m³/h.

B2-01-011083.2: Volumen de aire - Exactitud: $\pm 5\%$ (F•S); Volumen de aire - Rango: 100~3500 m³/h; Volumen de aire - Resolución: 1 m³/h.

Escenarios de uso recomendados

Use B2-01-011083.1 cuando el requisito principal sea volumen de aire - exactitud: $\pm 5\%$ (f•s).

Use B2-01-011083.2 cuando el requisito principal sea volumen de aire - exactitud: $\pm 5\%$ (f•s).

Cómo elegir rápido

Compare primero Volumen de aire - Exactitud, Volumen de aire - Rango y Volumen de aire - Resolución; descarte variantes que no cubran esos valores técnicos antes de cotizar.

Recomendación de compra

Seleccione la configuración que cubra Volumen de aire - Exactitud, Volumen de aire - Rango y Volumen de aire - Resolución con el menor sobredimensionamiento técnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)