



Secador de aire para cristalería

Código: B2-01-011111

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Aplicaciones Es ampliamente utilizado en el secado rápido de tubos de ensayo, vasos de precipitados y otros artículos de vidrio en laboratorios de colegios y universidades, industria química farmacéutica, procesamiento de alimentos y otros laboratorios.

□ Cristalería Secador de aire y arroz múltiple, trilladora de trigo.pdf

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 430 x 430 x 340 mm · 1	pack 430 x 430 x 340 mm · 2	pack 430 x 430 x 340 mm · 3
Capacidad	12 piezas	20 piezas	30 piezas
Tubos infrarrojos	φ8 mm / 180 mm, φ12,5 mm / 180 mm, φ17 mm / 200 mm	φ8 mm / 180 mm, φ12,5 mm / 180 mm, φ17 mm / 200 mm	φ8 mm / 180 mm, φ12,5 mm / 180 mm, φ17 mm / 200 mm
Rango de temperatura	40-120 °C	40-120 °C	40-120 °C
Precisión	±5 °C	±5 °C	±5 °C
Fuente de alimentación	220 V, 50 Hz	220 V, 50 Hz	220 V, 50 Hz
Tamaño del paquete	430 x 430 x 340 mm	430 x 430 x 340 mm	430 x 430 x 340 mm
Peso bruto	50,5 kg	50,5 kg	50,5 kg

Aplicaciones

Secador de aire para cristalería: elija la variante comparando Capacidad, Cotizar y Variante.

Que cambia entre variantes

B2-01-011111.1: Capacidad: 12 piezas; Cotizar: 12 piezas; Variante: Capacidad.

B2-01-011111.2: Capacidad: 20 piezas; Cotizar: φ8 mm/L180 mm; φ12,5 mm/L180 mm; φ17 mm/L200 mm; Variante: Tamaño de tubos.

B2-01-011111.3: Capacidad: 30 piezas; Cotizar: 40~120 °C; Variante: Rango de temperatura.

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita capacidad: 12 piezas y cotizar: 12 piezas.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Use esta configuracion si necesita capacidad: 20 piezas y cotizar: $\varnothing 8$ mm/l180 mm; $\varnothing 12,5$ mm/l180 mm; $\varnothing 17$ mm/l200 mm.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 30 piezas y cotizar: 40~120 °c.

Cómo elegir rápido

Revise primero Capacidad, Cotizar y Variante; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la alternativa que cubra Capacidad, Cotizar y Variante.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)