



Compresor de aire sin aceite 24-60 L

Código: B2-01-011126

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Características Sin aceite puro: diseño sin aceite puro, el gas de salida no contiene aceite y protege el equipo de gas terminal.

Antióxido del cuerpo del tanque: después de terminar la pared interna del tanque de almacenamiento, rocíe un tratamiento de plástico, anticorrosión y antibacteriano para garantizar la seguridad de los equipos de gas.

Control automático: El interruptor de presión controla automáticamente el arranque y parada de la máquina.

Fácil de operar: se puede usar después de encenderlo.

Mantenimiento sencillo: fácil mantenimiento y fácil de usar.

La caja del silenciador, el sistema de secado y el sistema de filtración se pueden agregar de acuerdo con las necesidades del usuario para reducir el ruido, aumentar el punto de rocío a presión y mejorar la precisión de la filtración.

Características Sin aceite puro: diseño sin aceite puro, el gas de salida no contiene aceite y protege el equipo de gas terminal. **Antióxido del cuerpo del tanque:** después de terminar la pared interna del tanque de almacenamiento, rocíe un tratamiento de plástico, anticorrosión y antibacteriano para garantizar la seguridad de los equipos de gas. **Control automático:** El interruptor de presión controla automáticamente el arranque y parada de la máquina. **Fácil de operar:** se puede usar después de encenderlo. **Mantenimiento sencillo:** fácil mantenimiento y fácil de usar. La caja del silenciador, el sistema de secado y el sistema de filtración se pueden agregar de acuerdo con las necesidades del usuario para reducir el ruido, aumentar el punto de rocío a presión y mejorar la precisión de la filtración.

□ Compresor de aire sin aceite.pdf

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 470 x 470 x 650 mm	pack 470 x 470 x 800 mm	pack 850 x 480 x 870 mm
Presión máxima	0,75 MPa	0,75 MPa	0,75 MPa
Caudal de gas	100 L/min	150 L/min	300 L/min
Velocidad de rotación	1450 rpm	1450 rpm	1450 rpm
Capacidad del tanque	24 L	38 L	60 L
Salida de gas	ø8 mm	ø8 mm	ø8 mm
Potencia	550 W	750 W	1500 W
Alimentación eléctrica	Estándar 220 V 50 Hz; opcional 110 V 60 Hz	Estándar 220 V 50 Hz; opcional 110 V 60 Hz	Estándar 220 V 50 Hz; opcional 110 V 60 Hz
Dimensiones	420 x 420 x 600 mm	450 x 450 x 750 mm	690 x 390 x 660 mm

Especificación	pack 470 x 470 x 650 mm	pack 470 x 470 x 800 mm	pack 850 x 480 x 870 mm
Peso neto	24 kg	37 kg	70 kg
Tamaño del paquete	470 x 470 x 650 mm	470 x 470 x 800 mm	850 x 480 x 870 mm
Peso bruto	26 kg	40 kg	78 kg

Aplicaciones

Compresor de aire sin aceite: compare Dimensión, Capacidad del tanque de gasolina para confirmar que la variante cubre su capacidad, formato o desempeño real.

Que cambia entre variantes

B2-01-011126.1: Dimensión: 420*420*600 mm; Capacidad del tanque de gasolina: 24L.

B2-01-011126.2: Dimensión: 450*450*750 mm; Capacidad del tanque de gasolina: 38L.

B2-01-011126.3: Dimensión: 690*390*660mm; Capacidad del tanque de gasolina: 60L.

Escenarios de uso recomendados

Conviene cuando necesita dimensión: 420*420*600 mm y capacidad del tanque de gasolina: 24l.

Conviene cuando necesita dimensión: 450*450*750 mm y capacidad del tanque de gasolina: 38l.

Conviene cuando necesita dimensión: 690*390*660mm y capacidad del tanque de gasolina: 60l.

Cómo elegir rápido

Empiece comparando Dimensión, Capacidad del tanque de gasolina. Descarte cualquier variante que no cubra esos puntos con margen para su operación real.

Recomendación de compra

Compre la configuración que cubra Dimensión, Capacidad del tanque de gasolina con margen según su carga real.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)