



Placa de adhesión de trama cruzada AH-AR

Código: NOV-AH-AR

Marca: Novotest

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

- [Ventajas](#)
- [Especificaciones](#)
- [Opciones disponibles](#)
- [Paquete estándar](#)

Ventajas

- Sencillez
- Usabilidad
- Fiabilidad
- Durabilidad

Especificaciones

La longitud de la incisión, mm.	50
Rango de espesor del recubrimiento, mm	No clasificado
El ancho de las incisiones, mm.	0,45±0,1
Puntos de adherencia	1-5
Dimensiones	90x60x1

Opciones disponibles

- Cuchillo

Paquete estándar

- Placa de adhesión
- Cuchillo
- manual de instrucciones

El instrumento está diseñado para medir el valor de adhesión de recubrimientos de acuerdo con ISO 16276-2 y ASTM D 3359.

El probador de adherencia consiste en una placa de acero plana con ranuras normalizadas, que se utiliza como plantilla para realizar incisiones con el cuchillo.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Solicitud

La placa de adhesión se coloca sobre la superficie de prueba, el recubrimiento se corta con el cuchillo hasta el sustrato, después de lo cual se gira la placa y se realiza el segundo corte 30 grados con respecto al primero en forma de X (X-cut). Las incisiones se limpian con un cepillo o con cinta adhesiva y después se evalúa visualmente el valor de adherencia según el sistema de puntos.

Especificaciones técnicas

Ficha tecnica de la variante activa.

Especificación	[NOV - AH - AR] Placa de adhesión de trama cruzada AH - AR
La longitud de la incisión, mm.	50
Rango de espesor del recubrimiento, mm	No clasificado
El ancho de las incisiones, mm.	0; 45±0; 1
Puntos de adherencia	1 - 5
Dimensiones	90x60x1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)