



## Maquina de hielo en escamas, capacidad de 30KG/D, capacidad almac de Hielo 5KG

**Código:** B-01-19-0106-0201

**Marca:** N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Detalle

Equipo autónomo para producir hielo en escamas de uso laboratorio. Condensación por aire y operación automática.

1. Confirma producción diaria requerida (30 kg/24 h).
2. Revisa almacenamiento interno (5 kg).
3. Verifica espacio (330×503×607 mm) y ventilación lateral.
4. Usa agua potable con presión 0,15-0,3 MPa.

Hielo en escamas

Condensación por aire

Alarmas de sobrecarga, falta de agua y depósito lleno

Operación automática

Carcasa acero inoxidable 304/2B

## Especificaciones técnicas

| Especificación                          | Valor                   |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| <b>SKU</b>                              | B-01-19-0106-0201       |
| <b>Capacidad de producción de hielo</b> | 30 kg/24 h              |
| <b>Capacidad de almacenamiento</b>      | 5 kg                    |
| <b>Forma de hielo</b>                   | Escamas                 |
| <b>Alimentación eléctrica</b>           | AC 220 V / 50 Hz        |
| <b>Potencia</b>                         | 280 W                   |
| <b>Refrigerante</b>                     | R134a / 100 g           |
| <b>Sistema de condensación</b>          | Aire                    |
| <b>Dimensiones externas</b>             | 330 × 503 × 607 mm      |
| <b>Dimensiones de embalaje</b>          | 390 × 560 × 640 mm      |
| <b>Peso neto</b>                        | 32 kg                   |
| <b>Material de carcasa</b>              | Acero inoxidable 304/2B |
| <b>Base y panel trasero</b>             | Acero galvanizado       |
| <b>Depósito de hielo</b>                | ABS grado alimentario   |
| <b>Aislamiento</b>                      | Poliestireno expandido  |



Importadora Gyb Limitada  
Padre orellana 1476  
Santiago CL13101 Chile

| Especificación      | Valor                              |
|---------------------|------------------------------------|
| Evaporador          | Cobre niquelado                    |
| Agua de entrada     | Potable                            |
| Presión de agua     | 0,15 ~ 0,3 MPa                     |
| Diámetro de entrada | 0,75 pulgadas                      |
| Condición de prueba | Ambiente 21 °C; agua entrada 10 °C |

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)