



Maquina de hielo en escamas, capacidad 40KG/D, capacidad de almac de Hielo 10KG,

Código: B-01-19-0106-0202

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Equipo autónomo para producir hielo en escamas de uso laboratorio. Condensación por aire y operación automática.

1. Confirma producción diaria requerida (40 kg/24 h).
2. Revisa almacenamiento interno (10 kg).
3. Verifica espacio (398×542×700 mm) y ventilación lateral.
4. Usa agua potable con presión 0,15-0,3 MPa.

Hielo en escamas

Condensación por aire

Alarmas de sobrecarga, falta de agua y depósito lleno

Operación automática

Carcasa acero inoxidable 304/2B

Especificaciones técnicas

Especificación	Valor
SKU	B-01-19-0106-0202
Capacidad de producción de hielo	40 kg/24 h
Capacidad de almacenamiento	10 kg
Forma de hielo	Escamas
Alimentación eléctrica	AC 220 V / 50 Hz
Potencia	420 W
Refrigerante	R134a / 115 g
Sistema de condensación	Aire
Dimensiones externas	398 x 542 x 700 mm
Dimensiones de embalaje	460 x 610 x 760 mm
Peso neto	40 kg
Material de carcasa	Acero inoxidable 304/2B
Base y panel trasero	Acero galvanizado
Depósito de hielo	ABS grado alimentario
Aislamiento	Poliestireno expandido

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	Valor
Evaporador	Cobre niquelado
Agua de entrada	Potable
Presión de agua	0,15 ~ 0,3 MPa
Diámetro de entrada	0,75 pulgadas
Condición de prueba	Ambiente 21 °C; agua entrada 10 °C

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)