

Digital Display Constant Temperature Oil Bath  Features and functions of oil bath Super constant-temperature oil bath is an apparatus which adopts baking vanish oil	Bano de aceite 23 lts, Espacio de trabajo: 300*300*280mm3, 110/220V, 50/60Hz Código: B-01-19-03-03-0001 Marca: N/D Ver producto en Cotecno Solicitar cotización
--	---

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Baño de aceite de 23 L con espacio de trabajo 300 × 300 × 280 mm.

1. Confirma 23 L y espacio útil.

23 L
300×300×280 mm
110/220 V

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Calentamiento en aceite

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)