



Manto calefactor con control por dial 1000 ml, Max Temp 450°C, BellManCal-A-1000

Código: B-01-19-34-04-0007

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Manto calefactor con control electrónico (dial) para 1000 ml, temperatura superficial máx. 450 °C.

1. Confirma capacidad 1000 ml.
2. Comprueba que 450 °C cubre tu protocolo.
3. Regula potencia de forma gradual al inicio del calentamiento.

Control electrónico con regulación continua

Temperatura superficial máx. 450 °C

Potencia 0,35 kW

Elemento de nicromo, carcasa metálica

Trabajo continuo

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Calentamiento de balones en síntesis y destilación

Laboratorio químico, petroquímico y docencia

Procesos que requieren calentamiento uniforme del recipiente

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)