



Horno de secado de aire forzado 45L, Interno Camara acero inox 350x350x350mm

Código: B-01-29-000100-0104

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Descripción general Las series WGLL-BE tienen las siguientes características distintas a las funciones anteriores Controlador de temperatura LCD. Ventilador de velocidad de 4 grados, ajustable para diferentes requisitos. Sistema de protección sobre temperatura. Limitador de temperatura independiente

1. Confirmá que el equipo coincide con: Horno de secado de aire forzado 45L, Interno Camara acero inox 350x350x350mm
2. Verificá capacidad, rango térmico y alimentación antes de comprar

Tipo: Horno de secado de aire forzado 45L

Referencia: B-01-29-000100-0104

Capacidad: 45 L

Dimensiones cámara: 350 × 350 × 350

Especificaciones técnicas

Primero modelos con stock (1). También puedes revisar todos los modelos disponibles bajo pedido.

Especificación	B-01-29-000100-0104
Modo de ciclo	Conveccion forzada
Rango de temperatura	RT+10-300 C
Resolucion de temperatura	0.1 C
Variacion de temperatura	+/- 1 C
Uniformidad de temperatura	+/- 2.5%
Camara interior	Acero inoxidable espejo
Carcasa exterior	Acero laminado con pintura electrostatica
Aislamiento	Lana de roca de alta calidad
Calefactor	Calefactor de acero inoxidable
Orificio de escape	Superior con funcion de prueba
Control de temperatura	Controlador PID inteligente
Ajuste de temperatura	Botones tactiles
Visualizacion de temperatura	Pantalla LCD superior para medicion y fila inferior para ajuste
Temporizador	0-9999 min con espera temporizada
Operacion	Temperatura fija, funcion de tiempo y parada automatica

Especificación	B-01-29-000100-0104
Funciones adicionales	Limitador digital independiente de temperatura, ventilador de velocidad ajustable, correccion de sensor, autoajuste por sobrepaso, bloqueo de parametros y memoria ante corte de energia
Sensor	PT100
Carga por bandeja	15 kg
Separacion entre bandejas	40 mm
Bandejas incluidas	2
Marcos de bandeja	4
Potencia	1.2 kW
Camara interna	350 x 350 x 350 mm
Dimensiones externas	490 x 540 x 730 mm
Dimensiones de embalaje	580 x 615 x 895 mm
Volumen	45 L
Numero de bandejas	6
Alimentacion / corriente	AC220V / 5.5 A
Peso neto/bruto	37/43 kg
Accesorios opcionales	Bandeja adicional, interfaz RS485, impresora, controlador programable, almacenamiento USB y controlador tactil de color

Aplicaciones

Laboratorio / control de calidad

Proceso industrial según el tipo de equipo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)