



HORNO DE SECADO AL VACIO 24L, RT+10-250 °C, AC220V/3.6A, acero inoxidable <133Pa

Código: B-01-29-000104-0200

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Descripción general Controlador LCD, varios grupos de pantalla FECHA3 en una pantalla, sistema de control PID inteligente, con sensor PT100. Medidor de vacío LCD, Clase de precisión 0.5, MPA, KPA, Barra, PSI, KGF / CM2 Cinco Unidades de presión Interruptor opcional Capacidad de 24 litros

1. Confirmá que el equipo coincide con: HORNO DE secado AL VACIO 24L, RT+10-250 °c, AC220V/3.6A, acero inoxidable <133Pa
2. Verificá capacidad, rango térmico y alimentación antes de comprar

Tipo: HORNO DE secado AL VACIO 24L

Referencia: B-01-29-000104-0200

Capacidad: 24 L

Temperatura: RT+10-250 °c

Alimentación: AC220V/3.6A

Especificaciones técnicas

Primero modelos con stock (1). También puedes revisar todos los modelos disponibles bajo pedido.

Especificación	10 mm
Modo de calentamiento	Conduccion termica en cuatro paredes y descompresion
Rango de temperatura	RT+10-250 C
Rango util de vacio	<133 Pa
Resolucion de temperatura	0.1 C
Variacion de temperatura	+/- 1 C
Camara interior	Acero inoxidable de alta calidad
Carcasa exterior	Acero laminado con pintura electrostatica
Aislamiento	Algodon de silicato de aluminio de alta calidad
Calefactor	Tubo calefactor electrico de acero inoxidable
Ventana de observacion	Vidrio templado resistente
Medidor de vacio	Tipo puntero, clase de precision 2.5
Diámetro de boquilla	10 mm
Control de temperatura	Controlador PID inteligente
Ajuste de temperatura	Botones tactiles

Especificación	10 mm
Visualización de temperatura	Display superior para medición y fila inferior para ajuste
Temporizador	0-9999 min con espera temporizada
Operación	Temperatura fija, función de tiempo y parada automática
Funciones adicionales	Corrección de sensor, autoajuste por sobrepaso, bloqueo de parámetros y memoria ante corte de energía
Sensor	PT100
Dispositivo de seguridad	Alarma sonora/luminosa por sobretemperatura
Carga por bandeja	15 kg
Bandejas incluidas	2
Marcos de bandeja	4
Accesorios opcionales	Tubo de conexión de silicona, filtro para bomba de vacío y bomba de vacío
Tiempo de calentamiento	80 min
Potencia	0.8 kW
Cámara interna	300 x 300 x 270 mm
Dimensiones externas	480 x 480 x 606 mm
Dimensiones de embalaje	590 x 550 x 750 mm
Volumen	24 L
Número de bandejas	4
Separación entre bandejas	40 mm
Alimentación / corriente	AC220V / 3.6 A
Peso neto/bruto	42/52 kg

Aplicaciones

Laboratorio / control de calidad

Proceso industrial según el tipo de equipo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)