



Incubadora de temperatura constante 85L, Interno Camara 450x420x450mm, 220V/4.1a

Código: B-01-29-000201-0006

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Descripcion general

Incubadora de temperatura constante de 85 L con conveccion forzada y control PID inteligente de temperatura.

- Código Cotecno actual: B-01-29-000201-0006
- Referencia tecnica equivalente: B2-01-29-123.06
- Rango de temperatura: ambiente +5 C a 120 C
- Resolucion de temperatura: +/- 1 C
- Uniformidad de temperatura: +/- 1 C
- Camara interior: espejo de acero inoxidable
- Sensor: PT100
- Temporizador: 0-9999 min
- Proteccion: limitador digital independiente y proteccion contra sobrecalentamiento

Especificaciones tecnicas

Capacidad	85 L
Camara interior (W x L x H)	450 x 420 x 450 mm
Dimensiones exteriores (W x L x H)	590 x 610 x 830 mm
Dimensiones de embalaje (W x L x H)	690 x 695 x 985 mm
Numero de estantes	9
Carga por rack	15 kg
Potencia nominal	0.9 kW
Alimentacion	220 V / 4.1 A

Especificaciones técnicas

Primero modelos con stock (1). También puedes revisar todos los modelos disponibles bajo pedido.

Especificación	B-01-29-000201-0006
----------------	---------------------

Especificación	B-01-29-000201-0006
Modo de ciclo	Conveccion forzada
Rango de temperatura	RT+5-120 C
Resolucion de temperatura	0.1 C
Variacion de temperatura	+/- 1 C
Uniformidad de temperatura	+/- 1.0 C
Camara interior	Acero inoxidable espejo
Carcasa exterior	Acero laminado con pintura electrostatica
Aislamiento	Espuma de alta calidad
Calefactor	Tubo calefactor electrico de acero inoxidable
Orificio de escape	Superior de 35 mm con funcion de prueba
Control de temperatura	Controlador PID inteligente
Ajuste de temperatura	Botones tactiles
Visualizacion de temperatura	Pantalla LCD superior para medicion y fila inferior para ajuste
Temporizador	0-9999 min con espera temporizada
Operacion	Temperatura fija, funcion de tiempo y parada automatica
Funciones adicionales	Limitador digital independiente de temperatura, ventilador de velocidad ajustable, correccion de sensor, autoajuste por sobrepaso, bloqueo de parametros y memoria ante corte de energia
Sensor	PT100
Dispositivo de seguridad	Alarma sonora/luminosa por sobretemperatura y limitador digital independiente
Carga por bandeja	15 kg
Separacion entre bandejas	40 mm
Marcos de bandeja	4
Bandejas incluidas	2
Accesorios opcionales	Bandeja adicional, almacenamiento USB, impresora y controlador tactil de color
Potencia	0.9 kW
Camara interna	450 x 420 x 450 mm
Dimensiones externas	590 x 610 x 830 mm
Dimensiones de embalaje	680 x 685 x 1000 mm
Volumen	85 L
Numero de bandejas	8
Alimentacion / corriente	220V / 4.1 A
Peso neto/bruto	50/56 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)