



Incubadora de temperatura constante 125L, Interno Camara 500x450x550mm, 220V/ 5a

Código: B-01-29-000201-0008

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Descripcion general

Incubadora de temperatura constante de 125 L con conveccion forzada y control PID inteligente de temperatura.

- Código Cotecno actual: B-01-29-000201-0008
- Referencia tecnica equivalente: B2-01-29-123.05
- Rango de temperatura: ambiente +5 C a 120 C
- Resolucion de temperatura: +/- 1 C
- Uniformidad de temperatura: +/- 1 C
- Camara interior: espejo de acero inoxidable
- Sensor: PT100
- Temporizador: 0-9999 min
- Proteccion: limitador digital independiente y proteccion contra sobrecalentamiento

Especificaciones tecnicas

Capacidad	125 L
Camara interior (W x L x H)	500 x 450 x 550 mm
Dimensiones exteriores (W x L x H)	636 x 680 x 915 mm
Dimensiones de embalaje (W x L x H)	740 x 725 x 1085 mm
Numero de estantes	13
Carga por rack	15 kg
Potencia nominal	1.1 kW
Alimentacion	220 V / 5 A

Especificaciones técnicas

Primero modelos con stock (1). También puedes revisar todos los modelos disponibles bajo pedido.

Especificación	B-01-29-000201-0008
----------------	---------------------

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	B-01-29-000201-0008
Modo de ciclo	Conveccion forzada
Rango de temperatura	RT+5-120 C
Resolucion de temperatura	0.1 C
Variacion de temperatura	+/- 1 C
Uniformidad de temperatura	+/- 1.0 C
Camara interior	Acero inoxidable espejo
Carcasa exterior	Acero laminado con pintura electrostatica
Aislamiento	Espuma de alta calidad
Calefactor	Tubo calefactor electrico de acero inoxidable
Orificio de escape	Superior de 35 mm con funcion de prueba
Control de temperatura	Controlador PID inteligente
Ajuste de temperatura	Botones tactiles
Visualizacion de temperatura	Pantalla LCD superior para medicion y fila inferior para ajuste
Temporizador	0-9999 min con espera temporizada
Operacion	Temperatura fija, funcion de tiempo y parada automatica
Funciones adicionales	Limitador digital independiente de temperatura, ventilador de velocidad ajustable, correccion de sensor, autoajuste por sobrepaso, bloqueo de parametros y memoria ante corte de energia
Sensor	PT100
Dispositivo de seguridad	Alarma sonora/luminosa por sobretemperatura y limitador digital independiente
Carga por bandeja	15 kg
Separacion entre bandejas	40 mm
Marcos de bandeja	4
Bandejas incluidas	2
Accesorios opcionales	Bandeja adicional, almacenamiento USB, impresora y controlador tactil de color
Potencia	1.1 kW
Camara interna	500 x 450 x 550 mm
Dimensiones externas	636 x 680 x 915 mm
Dimensiones de embalaje	710 x 730 x 1100 mm
Volumen	125 L
Numero de bandejas	11
Alimentacion / corriente	220V / 5 A
Peso neto/bruto	60/66 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)