

VENTA 2000



independiente, la humedad es uniforme.
forzado de turbo centrífugos, la temperatura es más uniforme.
te.

Cam climatica control hum, 250Lts, Hum 40%-95% rh, T: 0-65 C

Código: B-01-29-0002-0800

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Cam climatica control hum 250 Lts. Ficha generada desde el nombre comercial; validá contra ficha de proveedor si necesitás tolerancia o norma completa.

1. Confirmá dato clave según el protocolo.
2. Verificá nombre: Cam climatica control hum, 250Lts, Hum 40%-95% rh, T: 0-65 C.
3. Revisá material y clase/grado si aplica.

Tipo: Cam climatica control hum

Referencia de nombre: Cam climatica control hum, 250Lts, Hum 40%-95% rh, T: 0-65 C

Capacidad / volumen: 250 Lts

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / control de calidad

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio

Selección por capacidad / dimensión según protocolo

Almacenar limpio y seco

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)