



Maquina perforadora/testiguera nucleo hormigon,Max.diam perf:150mm,Motor2KW

Código: B-01-32-0200-2300

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

máx. diámetro de perforación: $\Phi 150\text{mm}$
máx. profundidad de perforación: 400 mm
Potencia del motor: 2KW
Voltaje del motor: AC220V

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)