



Maquina perforadora/testiguera nucleo hormigon, Max.diam perf:200mm, Motor 3,3KW

Código: B-01-32-0200-2500

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Características:

estructura de postes dobles, motor YAMAHA como fuerza motriz; no necesita fijación con tornillos; la máquina está montada sobre 3 ruedas para facilitar el movimiento; confiable y conveniente en operación. La máquina perforadora de núcleos es capaz de perforar y cortar concreto de alta resistencia, con alta eficiencia, posición precisa del orificio, pared lisa del orificio y espécimen con núcleo, poca vibración y sin daños a la construcción. Parámetros técnicos:

1. Máx. diámetro de perforación: $\Phi 200\text{mm}$;
2. Máx. profundidad de perforación: 400 mm (hasta 1500 mm usando barra de extensión);
3. Potencia del motor: 3,3 kW, 5 kW, 9 kW, 13 kW
4. Velocidad del eje principal: 800-1200 rpm
5. Peso: 140 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)