



## Estufa secado BELLTRONIC,45 Lts,RT+10-300?,AC110V/220V-50/60Hz,1200W

**Código:** B2-01-29-STK.04

**Marca:** N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Detalle

Horno de secado por conveccion forzada 45 L. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: Horno de secado por conveccion forzada 45 L.

Tipo: Horno de secado por conveccion forzada 45 L

Referencia de nombre: Horno de secado por conveccion forzada 45 L

Dato del nombre: 45 L

Origen de ficha: NAME\_ONLY (datos del nombre comercial)

## Especificaciones técnicas

Primero modelos con stock (1). También puedes revisar todos los modelos disponibles bajo pedido.

| Especificación       | B2-01-29-STK.04     |
|----------------------|---------------------|
| Modelo               | Bellestufaconvfor45 |
| Tipo                 | Conveccion forzada  |
| Capacidad            | 45 L                |
| Temperatura maxima   | 300 C               |
| Rango de temperatura | RT+10-300 C         |
| Alimentacion         | 110/220 V           |
| Frecuencia           | 50/60 Hz            |
| Potencia             | 1200 W              |
| Camara interna       | 350x350x350 mm      |
| Camara interior      | Acero inoxidable    |

## Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)