



Balanza - 10kg - 0.1gr - Electronica - Con rs232

Código: BQ-A10

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Balanza de alta capacidad: 10 kg × 0,1 g, calibración externa, interfaz RS232 y carcasa reforzada para uso continuo en banco.

1. Si necesitas 10 kg con lectura 0,1 g y salida RS232, esta es la ficha correcta.
2. Si necesitas otra capacidad de la misma línea (10 / 15 / 30 / 50 kg), pedí la variante correspondiente; no mezcles rangos.
3. Si necesitas gancho inferior, pedí la variante 30 kg con gancho (BQ-A30), no esta.

10 kg × 0,1 g; repetibilidad ± 0,2 g; linealidad ± 0,2 g

Plato 205 × 295 mm

RS232 para PC / impresora

ABS reforzado; filtro antivibración de 6 niveles

Calibración externa; modos de conteo, %, dinámico y acumulación

Especificaciones técnicas

Parámetro	Valor
Modelo	BQ-A10
Capacidad	10 kg
Resolución / legibilidad	0,1 g
Repetibilidad	± 0,2 g
Linealidad	± 0,2 g
Plato	205 × 295 mm
Carcasa (L × A × H)	320 × 310 × 120 mm
Temperatura de trabajo	12 °C – 28 °C; hasta 80 % HR
Calibración	Externa
Sensor	Celda de carga
Antivibración	Ajustable, 6 niveles
Display	LCD VATN retroiluminado
Tiempo de estabilización	3-10 s (ajustable)
Interfaz	RS232
Alimentación	Adaptador CA; batería interna recargable opcional
Carcasa	ABS de alta resistencia



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Aplicaciones

Pesaje industrial / de proceso de alta capacidad

Registro en PC o impresora vía RS232

Conteo, porcentaje, acumulación y alarmas de límite

Laboratorio cuando se requiere capacidad alta con décimas de gramo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)