



Sonda medidora de espesor de recubrimiento F-0.5

Código: F-0.5

Marca: Novotest

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

La F-0.5 es la sonda más utilizada, diseñada para medir el espesor de recubrimientos galvanizados (como zinc, cromo y otros), así como recubrimientos de pintura (y otros dieléctricos) sobre sustratos magnéticos. Esta sonda es ideal para medir el espesor de zinc, cromo y otros recubrimientos galvanizados.

También se puede utilizar para medir el espesor de pintura, recubrimientos poliméricos y cualquier otro recubrimiento dieléctrico. Es la mejor opción si necesita medir recubrimientos relativamente finos (hasta 500 µm) sobre sustratos de acero.

Sonda de alta precisión ampliamente utilizada, especialmente relacionadas con la medición de recubrimientos galvánicos.

Especificaciones técnicas

Tipo de sonda	Sonda F-0.5
Rango de espesor de recubrimiento	0-0,5 mm/0-500 µm
Precisión de medición	±(3% + 1 µm)
Tipo de sustrato	Acero (ferromagnético)
Tipo de revestimiento	Recubrimientos galvanizados: zinc, cromo, etc. Pintura
Método de medición	Inducción magnética
Probe Dimensiones	Ø15×48 mm
Aplicación típica	Sonda especializada para medir zinc, cromo, pintura en piezas normales y grandes.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)