



Hornos Electricos De Laboratorio Serie Nf-7500

Código: ceramic-19

Marca: Ceramic Instruments

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Los hornos de la serie NF-7500 se construyen en una amplia gama de modelos, con diversos tamaños, temperaturas y otras características, que les permiten cubrir una gama muy amplia de aplicaciones.

De hecho, pueden ser utilizados por industrias cerámicas, fábricas de pinturas cerámicas, laboratorios industriales en general y laboratorios de investigación, escuelas, pequeñas empresas artesanales e incluso particulares. También se pueden utilizar en laboratorios metalúrgicos y dentales. Están contruidos con acabados precisos, materiales y herramientas de calidad. Características generales: Estructura portante en chapa de acero pintada al horno. Puerta de entrada con cierre, normalmente, mediante volante. Aislamiento térmico con ladrillos refractarios en la primera pared, y en la segunda pared en fibra cerámica (o totalmente en fibra cerámica en algunos modelos), que unido a las resistencias eléctricas normalmente visibles, permite un importante ahorro en la potencia eléctrica instalada. Resistencias eléctricas en espiral de metal Kanthal, aplicadas en algunos casos también en la puerta frontal, para temperaturas de hasta 1300 °C. Para temperaturas más altas las resistencias son de Super Kanthal. Ver los distintos modelos en el catálogo online

Control Preciso de Temperatura

Sistemas avanzados para una gestión exacta de los ciclos de cocción.

Distribución Uniforme del Calor

Asegura un tratamiento térmico homogéneo en toda la carga.

Aislamiento Eficiente

Materiales refractarios de alta calidad para minimizar pérdidas de calor.







Especificaciones técnicas

Especificación	ceramic-19
Característica	Valor
Nombre del Producto	Hornos Eléctricos De Laboratorio Serie Nf - 7500
País de Origen	Italia

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)