



Abrasimetros Serie "pei"

Código: ceramic-30

Marca: Ceramic Instruments

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

COMPROBADORES DE ABRASIÓN ESTANDARIZADOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE SUPERFICIES CERÁMICAS ESMALTADAS Campo de aplicación: UNI EN ISO 10545-7, SASO ISO 10545-7, GSO UNI EN ISO 10545-7, NF EN ISO 10545-7, Anexo 1 Cahier CSTB 3778_V6 Julio 2024, ASTM C1027 La prueba consiste en someter el material esmaltado a la acción abrasiva de una carga compuesta por esferas de diversos diámetros, con adición de corindón y agua destilada (método PEI).

Las diferentes etapas de abrasión se obtienen programando la máquina para realizar un número de revoluciones progresivamente creciente, con una velocidad fija del instrumento según lo exige la norma. Posteriormente, la observación visual del resultado del ensayo permitirá la ubicación en los distintos grupos de abrasión previstos por el método.

Tecnología Avanzada

Equipamiento de Ceramic Instruments diseñado con los últimos avances para el sector.



Especificaciones técnicas

Ficha técnica de la variante activa.

Especificación	[ceramic - 30] Abrasímetros Serie "pei"
Característica	Valor
Nombre del Producto	Abrasímetros Serie "pei"
País de Origen	Italia

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)