



Campana extractora de humos 790-1590 mm utiles

Código: B2-01-010097

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Introducción

El objetivo principal de la campana extractora es proteger a los operadores y el entorno del laboratorio de la exposición a aerosoles infecciosos y gases tóxicos que pueden generarse a partir de la reacción durante los experimentos.

Características

- 1. Velocidad del aire ajustable: 9 niveles.
- 2. Sistema de control por microprocesador, pantalla LED.
- 3. Resistente a ácidos y álcalis moderados.
- 4. Con función de memoria en caso de corte de energía.
- 5. Ventana frontal de cristal manual, regulable en altura.
- 6. Soplador centrífugo de PP incorporado, bajo nivel de ruido, fácil instalación.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	790*600*870 mm - 570 m³/h - modelo 1	990*600*870 mm - 570 m³/h - modelo 2	1290*600*870 mm - 930 m³/h - modelo 3	1590*600*870 mm - 930 m³/h - modelo 4
Configuración	790*600*870 mm - 570 m³/h	990*600*870 mm - 570 m³/h	1290*600*870 mm - 930 m³/h	1590*600*870 mm - 930 m³/h
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.)	1000*800*2515 mm	1200*800*2515 mm	1500*800*2515 mm	1800*800*2515 mm
Tamaño interno (An. x Pr. x Al.)	790*600*870 mm	990*600*870 mm	1290*600*870 mm	1590*600*870 mm
Altura de la superficie de trabajo	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Apertura máxima	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm
Velocidad del aire	0,3~0,8 m/s	0,3~0,8 m/s	0,3~0,8 m/s	0,3~0,8 m/s
Volumen de escape del sistema	570 m³/h	570 m³/h	930 m³/h	930 m³/h
Ruido	≤68dB	≤68dB	≤68dB	≤68dB
Conducto de escape	PVC, longitud estándar; 5 metros, Φ300mm	PVC, longitud estándar; 5 metros, Φ300mm	PVC, longitud estándar; 5 metros, Φ300mm	PVC, longitud estándar; 5 metros, Φ300mm
Correa de tubería	2 piezas	2 piezas	2 piezas	2 piezas

Especificación	790*600*870 mm - 570 m³/h - modelo 1	990*600*870 mm - 570 m³/h - modelo 2	1290*600*870 mm - 930 m³/h - modelo 3	1590*600*870 mm - 930 m³/h - modelo 4
Lámpara LED	20 W*1	20 W*1	40 W*1	40 W*1
Soplador	Soplador centrífugo de PP incorporado	Soplador centrífugo de PP incorporado	Soplador centrífugo de PP incorporado	Soplador centrífugo de PP incorporado
Ventana delantera	Manual, vidrio templado de 5 mm, altura ajustable.	Manual, vidrio templado de 5 mm, altura ajustable.	Manual, vidrio templado de 5 mm, altura ajustable.	Manual, vidrio templado de 5 mm, altura ajustable.
Alimentación eléctrica	220 V ± 10 %, 60/50 Hz; 110 V ± 10 %, 60 Hz	220 V ± 10 %, 60/50 Hz; 110 V ± 10 %, 60 Hz	220 V ± 10 %, 60/50 Hz; 110 V ± 10 %, 60 Hz	220 V ± 10 %, 60/50 Hz; 110 V ± 10 %, 60 Hz
Consumo	400 W	400 W	500 W	500 W
Material - Exterior	Acero laminado en frío de 1,0 mm con recubrimiento en polvo antibacteriano	Acero laminado en frío de 1,0 mm con recubrimiento en polvo antibacteriano	Acero laminado en frío de 1,0 mm con recubrimiento en polvo antibacteriano	Acero laminado en frío de 1,0 mm con recubrimiento en polvo antibacteriano
Material - Interior	Tablero laminado compacto con buena función de resistencia a ácidos y álcalis.	Tablero laminado compacto con buena función de resistencia a ácidos y álcalis.	Tablero laminado compacto con buena función de resistencia a ácidos y álcalis.	Tablero laminado compacto con buena función de resistencia a ácidos y álcalis.
Material - Mesa de trabajo	Resina fenólica resistente a productos químicos	Resina fenólica resistente a productos químicos	Resina fenólica resistente a productos químicos	Resina fenólica resistente a productos químicos
Accesorio estándar	Fregadero de agua de PP Carga total de 2 enchufes estancos: 500W Gabinete base grifo de agua Conducto de escape de 5 metros (φ300 mm)	Fregadero de agua de PP Carga total de 2 enchufes estancos: 500W Gabinete base grifo de agua Conducto de escape de 5 metros (φ300 mm)	Fregadero de agua de PP Carga total de 2 enchufes estancos: 500W Gabinete base grifo de agua Conducto de escape de 5 metros (φ300 mm)	Fregadero de agua de PP Carga total de 2 enchufes estancos: 500W Gabinete base grifo de agua Conducto de escape de 5 metros (φ300 mm)
Accesorio opcional	Válvula de control de flujo de suministro de aire, grifo de gas	Válvula de control de flujo de suministro de aire, grifo de gas	Válvula de control de flujo de suministro de aire, grifo de gas	Válvula de control de flujo de suministro de aire, grifo de gas
Peso bruto	270 kilos	305 kilos	335 kilos	365 kilos
Paquete - Cuerpo principal	1140*940*1900 mm	1340*940*1900 mm	1640*940*1900 mm	1940*940*1900 mm
Paquete - Gabinete base	1140*940*1050 mm	1340*940*1050 mm	1640*940*1050 mm	1940*940*1050 mm

Aplicaciones

Campana extractora de humos: elija la variante comparando Tamaño interno (An. x Pr. x Al.), Volumen de escape del sistema y Tamaño externo (An. x Pr. x Al.).

Que cambia entre variantes

Configuración 1: Tamaño interno (An. x Pr. x Al.): 790*600*870 mm; Volumen de escape del sistema: 570 m³/h; Tamaño externo (An. x Pr. x Al.): 1000*800*2515 mm.

Configuración 2: Tamaño interno (An. x Pr. x Al.): 990*600*870 mm; Volumen de escape del sistema: 710 m³/h; Tamaño externo (An. x Pr. x Al.): 1200*800*2515 mm.

Configuración 3: Tamaño interno (An. x Pr. x Al.): 1290*600*870 mm; Volumen de escape del sistema: 930 m³/h; Tamaño externo (An. x Pr. x Al.): 1500*800*2515 mm.

Configuración 4: Tamaño interno (An. x Pr. x Al.): 1590*600*870 mm; Volumen de escape del sistema: 1140 m³/h; Tamaño externo (An. x Pr. x Al.): 1800*800*2515 mm.

Escenarios de uso recomendados

Use esta configuración si necesita tamaño interno (an. x pr. x al.): 790*600*870 mm y volumen de escape del sistema: 570 m³/h.

Use esta configuración si necesita tamaño interno (an. x pr. x al.): 990*600*870 mm y volumen de escape del sistema: 710 m³/h.

Use esta configuracion si necesita tamaño interno (an. x pr. x al.): 1290*600*870 mm y volumen de escape del sistema: 930 m³/h.

Use esta configuracion si necesita tamaño interno (an. x pr. x al.): 1590*600*870 mm y volumen de escape del sistema: 1140 m³/h.

Cómo elegir rápido

Revise primero Tamaño interno (An. x Pr. x Al.), Volumen de escape del sistema y Tamaño externo (An. x Pr. x Al.); si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la configuracion que cubra Tamaño interno (An. x Pr. x Al.), Volumen de escape del sistema y Tamaño externo (An. x Pr. x Al.).

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)