



Campana extractora de humos 790-1590 mm utiles

570m³/h

Campana extractora con conducto y gabinete base; alimentación de 220 V $\pm$ 10 %, 50/60 Hz; dimensiones externas (ancho $\times$ profundidad $\times$ alto): 1000 $\times$ 800 $\times$ 2515 mm; dimensiones internas: 790 $\times$ 600 $\times$ 870 mm; velocidad de aire: 0,3-0,8 m/s; ventilador centrífugo de PP incorporado. Ventana manual de vidrio templado de 5 mm, altura regulable y apertura máxima de 750 mm; superficie de trabajo a 900 mm de altura, de resina fenólica resistente a productos químicos. Incluye gabinete base, iluminación LED de 20 W, lavadero de PP, grifo de agua, dos tomas eléctricas estancas con carga total de 500 W y conducto de PVC de 5 m y diámetro de 300 mm. Válvula y grifo de gas opcionales.

Código: B2-01-010097.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	570m ³ /h B2-01-010097.1
Dimensiones externas (An $\times$ Pr $\times$ Al)	1000*800*2515mm
Dimensiones internas (An $\times$ Pr $\times$ Al)	790*600*870mm
Altura de la superficie de trabajo	900mm
Apertura máxima	750mm
Velocidad del aire	0.3~0.8m/s
Caudal de extracción del sistema	570m ³ /h
Ruido	$\leq$ 68dB
Ducto de extracción	PVC, largo estándar; 5 metros, Φ 300mm
Abrazadera de ducto	2 unidades
Lámpara LED	20W*1
Ventilador	Ventilador centrífugo de PP integrado
Ventana frontal	Manual, vidrio templado de 5mm, altura regulable
Alimentación eléctrica	220V $\pm$ 10%, 60/50Hz; 110V $\pm$ 10%, 60Hz
Consumo	400W
Material · Parte exterior	Acero laminado en frío de 1.0mm con recubrimiento en polvo antibacteriano
Material · Parte interior	Tablero laminado compacto con buena resistencia a ácidos y álcalis
Material · Mesa de trabajo	Resina fenólica resistente a productos químicos
Accesorio estándar	Lavadero de PP Carga total de 2 enchufes a prueba de agua: 500W Gabinete base Llave de agua Ducto de extracción de 5 metros(Φ 300mm)
Accesorio opcional	Válvula de gas, llave de gas
Peso bruto	186kg; 81kg
Embalaje · Cuerpo principal	1145*960*1865mm
Embalaje · Gabinete base	1145*960*1040mm

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)