



Medidor de presión con bomba Super Pump, estuche de madera "S/N"

Código: H-2786

Marca: HUMBOLDT

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Referencias normativas indicadas por el fabricante: [ASTM C192](#) , [ASTM C231](#) , AASHTO T152

Este es el medidor de presión original Press-Ur-Meter para pruebas de campo y laboratorio. Este medidor de aire está diseñado para proporcionar el contenido de aire y la determinación de la gravedad específica y la humedad libre del agregado. Diseñado para ahorrar tiempo, reducir el consumo de agua, garantizar la precisión y mantener la integridad de la muestra (la muestra también se puede utilizar para pruebas de asentamiento y compresión). El medidor utiliza abrazaderas de cubierta de latón, que se pueden ajustar para la presión de sujeción. Un manómetro de porcentaje directo, grande y fácil de leer, de 4" de diámetro, con ajustes de calibración, tiene una precisión de hasta el 0,1%. El medidor H-2786 también incluye la bomba Humboldt, totalmente de latón, la bomba más confiable y de mayor calidad disponible. La base/cubeta del medidor se puede utilizar como una medida de peso unitario de 0,25 pies cúbicos. El kit incluye un estuche de transporte de madera o plástico moldeado; varilla de compactación; barra de nivelación; jeringa de bulbo de goma; recipiente de calibración de aluminio; tubo de calibración interior, tubo de calibración exterior e instrucciones de funcionamiento.

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

2 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
--------------------	------------------	-------------

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-2786	Medidor de presión H-2786 con estuche de madera.
	H-2786P	Medidor de presión H-2786P con estuche de plástico

Accesorios compatibles

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
--------------------	------------------	-------------

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-3731	Pala H-3731 , de aluminio de una sola pieza

Repuestos publicados

35 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
--------------------	------------------	-------------

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-2785.38HP	Caja de plástico, horizontal, Press-Ur-Meter
	H-2785.38	Caja de madera, Press-Ur-Meter

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-2785.1	Cámara de presión para medidores de aire en hormigón
	H-2785.2	Tapa de la cámara de presión H-2785.2

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-2785.3	Codo de cámara de presión H-2785.3
	H-2785.4	Pressure Chamber Gasket for Air Meters

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-2785.5	Air-Release Stem
	H-2785.6	Air-Release Cap
Sin imagen	H-2785.6A	Release Cap Gasket

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-2785.7	Air Meter Gauge
	H-2785.11	Needle Valve Stem
	H-2785.12	Needle Valve Nut

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-2785.13	Needle Valve Lever
	H-2785.14	Needle Valve Spacer

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-2785.15	Needle Valve O-Ring
	H-2785.16	Needle Valve Spring
	H-2785.12	Needle Valve Nut

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-2785.18	Needle Valve Seat Assembly
Sin imagen	H-2785.19	Cover
	H-2785.20	Cover O-Ring
	H-2783.24	Cover Petcock

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-2785.22	Clamp with Stud
	H-2785.23	Clamp Nut
	H-2785.24	Clamp Trunion

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-2785.25	Clamp Spring
	H-2785.26	Clamp Toggle

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-2785.27	Clamp Toggle Set Screw
	H-2785.28	Clamp Toggle Lock Nut
	H-2785.29	Base

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-2785.41	Needle Valve Seat Gasket
	H-2785.42	Stud
	H-2785.DB	Super Pump for Air Meters

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-2785.55	Gasket Replacement Kit
Sin imagen	H-2785.40	Latch Assembly Complete
Sin imagen verificada	H-4976	Rubber Mallet, Small

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)