



nan

**Código:** H-3660.1

**Marca:** HUMBOLDT

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Detalle

Referencias normativas indicadas por el fabricante: [ASTM C138](#) , [ASTM C29](#) , [ASTM D6023](#) , [ASTM C232](#) , AASHTO T19 , AASHTO T121 , AASHTO T158

Medidas cilíndricas de aluminio mecanizado con asas para determinar el peso unitario de áridos finos, gruesos o mixtos. Herméticas, con base y parte superior uniformes. Conservan su forma tras un uso repetido.

## Especificaciones técnicas

| Capacidad en pies cúbicos (litros) | Diámetro interior en pulgadas (mm)   Altura interior (pulg. ) (mm)   Peso del buque (lbs./kg)   Modelo |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/10 (2.8)                         | 6 (152)   6.1 (155)   6 (2,7)   H-3660.1                                                               |
| 1/4 (7.1)                          | 8 (203)   8.8 (224)   11 (4.9)   H-3664.1                                                              |
| 1/3 (9.3)                          | 8 (203)   11.5 (292)   17 (7.7)   H-3663.1                                                             |
| 1/2 (14.1)                         | 10 (254)   11 (279)   16 (7.2)   H-3661.1                                                              |
| 1 (28.3)                           | 14 (356)   11.2 (155)   31 (13,6)   H-3662.1                                                           |

## Componentes y Accesorios

## Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

## Configuración publicada

5 ítems

| Imagen referencial | Código proveedor | Descripción |
|--------------------|------------------|-------------|
|--------------------|------------------|-------------|

| Imagen referencial                                                                  | Código proveedor | Descripción                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|    | H-3660.1         | Unidad de medida de peso, ASTM: capacidad de 1/10 pies cúbicos (2,8 litros) |
|   | H-3661.1         | Unidad de medida de peso, ASTM: capacidad de 1/2 pie cúbico (14,1 litros)   |
|  | H-3662.1         | Unidad de medida de peso, ASTM: capacidad de 1 pie cúbico (28,3 litros)     |

| Imagen referencial                                                                  | Código proveedor | Descripción                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|    | H-3663.1         | Unidad de medida de peso, ASTM: capacidad de 1/3 de pie cúbico (9,3 litros) |
|  | H-3664.1         | Unidad de medida de peso, ASTM: capacidad de 1/4 de pie cúbico (7,1 litros) |

## Accesorios compatibles

| Imagen referencial                                                                | Código proveedor | Descripción                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|
|  | H-3650           | Varilla de apisonamiento (o compactación) H-3650 |

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)