



nan

Código: HM-2300.100CP

Marca: HUMBOLDT

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Célula de carga tipo pancake, 10 000 lbf (50 kN) (Nuevo modelo) con enchufe y adaptador. Estas células de carga tipo pancake están diseñadas para medir fuerzas de compresión con alta precisión, ofreciendo un diseño compacto. Además, presentan una menor deflexión que las células de carga tipo S, lo que contribuye a su precisión.

Imagen	Código	Descripción
	HM-2300.100CP	Célula de carga tipo panqueque, 10,000 lbf (50 kN) (Nuevo estilo) con enchufe y adaptador

ASTM D1883

Especificaciones técnicas

Celda	Diámetro	Altura
Capacidad de sobrecarga:	150%	
Tensión de excitación:	10 V CC, máximo	
Salida nominal:	3,0 mV/V	
Cable Longitud:	79" (2 m)	
Material	Acero aleado	
E500 lbf (2,5 kN)	3\ (75 mm)	1.8" (46 mm)
2000 lbf (10 kN)	3" (75 mm)	1.8" (46 mm)
4000 lbf (20 kN)	3" (75 mm)	1.8" (46 mm)
10000 lbf (50 kN)	4.13" (105 mm)	2.5" (63.5 mm)
15000 lbf (75 kN)	5" (125 mm)	3.46" (88 mm)
20000 lbf (100 kN)	5" (125 mm)	3.46" (88 mm)

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)