



## Bandeja de tamiz inferior de laton de 8" de diametro y 1" (25 mm) de profundidad, H-3960P

**Código:** INGCIVIL-592877

**Marca:** N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Detalle

8" de diámetro, 1" (25 mm) de profundidad, fondo Bandeja de tamiz (latón), H-3960P

Referencias normativas indicadas por el fabricante: ASTM D1140

Esta bandeja de latón para tamiz tiene un diámetro de 203 mm (8 pulgadas) y una profundidad de 25 mm (1 pulgada). Es compatible con todos los tamices del mismo diámetro.

Características:

Bandeja de tamiz inferior de latón de 8" de diámetro y 1" (25 mm) de profundidad, H-3960P

Esta bandeja de latón para tamiz tiene un diámetro de 203 mm (8 pulgadas) y una profundidad de 25 mm (1 pulgada). Es compatible con todos los tamices del mismo diámetro y cumple con las normas vigentes. Características: Diámetro: 203 mm (8 pulgadas);

Profundidad/Altura: 25 mm (1 pulgada); Acabado: Latón; Cumple con las normas vigentes

- Diámetro de 203 mm (8 pulgadas)
- Profundidad/Altura de 25 mm (1 pulgada)
- Acabado en latón
- Cumple con las normas

| Imagen                                                                             | Código  | Descripción                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | H-3960P | H-3960P Tamizador de fondo de 8" de diámetro, 1" (25 mm) de profundidad (latón), H-3960P |

Bandeja de tamiz inferior de laton de 8" de diametro y 1" (25 mm) de profundidad, H-3960P

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)