



Grafico, 24 horas, 50 a 120 °F (60/paq.)

Código: N/D

Marca: HUMBOLDT

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Registrador Gráfico Circular

Compatible con los siguientes estándares: ASTM C511

Este registrador gráfico proporciona informes de tendencias fiables y robustos, con la capacidad de medir 3 rangos de temperatura diferentes y 4 velocidades de registro (6 o 24 horas y 7 o 31 días). Su gran pantalla LED muestra la temperatura del sensor y todos los controles se encuentran en el panel frontal. La unidad puede colocarse de pie o montarse en la pared. La batería de respaldo permite su funcionamiento durante cortes de energía. Incluye 2 bolígrafos de cartucho y 60 gráficos surtidos. El sensor no está diseñado para ser totalmente sumergible.

Registrador gráfico, circular

Este registrador gráfico ofrece informes de tendencias fiables y robustos, con capacidad para medir 3 rangos de temperatura diferentes y 4 velocidades de registro (6 o 24 horas y 7 o 31 días). Su gran pantalla LED muestra la temperatura del sensor y todos los controles se encuentran en el panel frontal. Puede colocarse sobre una superficie o montarse en la pared. La batería de respaldo permite su funcionamiento durante cortes de energía. Incluye 2 bolígrafos de cartucho y 60 gráficos variados. El sensor no está diseñado para sumergirse completamente.

Imagen	Código	Descripción
	H-2735F	H-2735F Registrador gráfico (°F) 120V 60Hz
	H-2735C	H-2735C Registrador gráfico (°C) 120V 60Hz
	H-2735F.4F	H-2735F.4F Registrador de gráficos (°F) 220 V 50/60 Hz
	H-2735C.4F	H-2735C.4F
	H-2735A.3	H-2735A.3 Sonda con cable (4,5 m), acero inoxidable
	H-3185.3A	H-3185.3A Bolígrafo para registradores gráficos H-2735 (negro)
	H-2735F.1	H-2735F.1 Gráfico de 6 y 7 días; Rango de 50 a 120 °F
	H-2735F.5	H-2735F.5 Gráfico de 6 pulgadas y 24 horas; Rango de 50 a 120 °F

Imagen	Código	Descripción
	H-2735C.1	H-2735C.1 Gráfico de 6 y 7 días; Rango de 10 a 50 °C
	H-2735C.5	H-2735C.5 Gráfico de 6 pulgadas y 24 horas; Rango de 10 a 50 °C

- ASTM C511



H-2968

Caja de curado de hormigón, Deluxe

H-2735A.3

Sonda con cable (15 pies), acero inoxidable

H-3185.3A

Bolígrafo para registradores gráficos H-2735 (negro)

H-2735F.1

Gráfico de 7 días de 6"; Rango de 50 a 120 °F

H-2735F.5

Gráfico de 24 horas de 6"; Rango de 50 a 120 °F

H-2735C.1

Gráfico de 7 días de 6"; Rango de 10 a 50 °C

H-2735C.5

6" Gráfico de 24 horas; Rango de 10 a 50 °C

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)