



Bandeja separadora de laton de 8" de diametro y 1" de profundidad, H-3955SP

Código: INGCIVIL-593682

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Bandeja separadora de 8" de diámetro y 1" de profundidad (latón), H-3955SP

Referencias normativas indicadas por el fabricante: ASTM D1140

Esta bandeja separadora de latón tiene un diámetro de 8 pulgadas (203 mm) y una profundidad de 1 pulgada (25 mm). Se puede utilizar con todos los tamices del mismo diámetro. Esta bandeja separadora de tamices cumple con las normas.

Características:

Bandeja separadora de latón de 8" de diámetro y 1" de profundidad, H-3955SP

Esta bandeja separadora de tamices de latón tiene un diámetro de 203 mm (8 pulgadas) y una profundidad de 25 mm (1 pulgada). Es compatible con todos los tamices del mismo diámetro y cumple con las normas vigentes. Características: Diámetro: 203 mm (8 pulgadas); Profundidad/Altura: 25 mm (1 pulgada); Acabado: Latón; Cumple con las normas vigentes

- Diámetro de 203 mm (8 pulgadas)
- Profundidad/Altura de 25 mm (1 pulgada)
- Acabado en latón
- Cumple con las normas

Imagen	Código	Descripción
	H-3955SP	H-3955SP Bandeja separadora de 8" de diámetro y 1" de profundidad (latón), H-3955SP

Bandeja separadora de laton de 8" de diametro y 1" de profundidad, H-3955SP

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)