



BellCabSumMed

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

características del producto

1. Adopta un sistema de puerta deslizante de posicionamiento arbitrario
2. La carcasa está soldada por placas laminadas en frío, la superficie está rociada electrostáticamente, y la superficie de trabajo es de acero inoxidable cepillado SUS304, que es resistente a la corrosión y fácil de limpiar.
3. Los sistemas de iluminación y esterilización están interconectados de forma segura, y hay una función de temporización de la luz ultravioleta
4. Interfaz de control LCD con pantalla digital, diseño más fácil de usar
5. El tablero vertical cuasi cerrado y la formación de una cortina de aire de flujo descendente en la sala de operaciones pueden prevenir eficazmente la entrada de aire externo y el área de operaciones está limpia
6. Equipado con filtro de aire de alta eficiencia HEPA, con filtro primario para la filtración preliminar, que puede extender efectivamente la vida útil del filtro de alta eficiencia

Modelo	BellCabCla Ver-855A	BellCabCla Ver-1300	BellCabSum Med-1030B	BellCabSum Med-1030A	BellCabSum Med-1515	BellCabSum Med-1520	BellCabSum Med-1960B	BellCabSum Med-1960A	BellCabCla Ver-855B	BellCabCla Ver-1295
Código SKU	B-01-12-04-000301	B-01-12-04-000302	B-01-12-04-000204	B-01-12-04-000201	B-01-12-04-000205	B-01-12-04-000202	B-01-12-04-000206	B-01-12-04-000203	B-01-12-04-000303	B-01-12-04-000304
Nivel de limpieza	Class 100@≥0.5μM (US Federal 209E)									
Número de colonias	≤0.5pcs/dish-hour (Φ90mm culture plate)									
velocidad media del viento	0.25~0.45m/s									
ruído	≤62dB(A)									
Vibración medio pico	≤5μM(x,y,z direction)									
Iluminancia	≥300Lx									
alimentación eléctrica	AC mono fase 220V/50Hz									
Potencia máxima	100W	500W	490W	490W	640W	640W	700W	700W	490W	500W
peso	80kg	110kg	90kg	90kg	140kg	140kg	200kg	200kg	100kg	150kg

Modelo	BellCabCla Ver-855A	BellCabCla Ver-1300	BellCabSum Med-1030B	BellCabSum Med-1030A	BellCabSum Med-1515	BellCabSum Med-1520	BellCabSum Med-1960B	BellCabSum Med-1960A	BellCabCla Ver-855B	BellCabCla Ver-1295
Área de trabajo W1xD1xH1	700×550×580	1150×550×580	880×650×580	880×650×580	1370×650×580	1370×650×580	1800×650×580	1800×650×580	700×600×700	1140×600×700
Dimensión totalW1xD1 xH1	860×590×1600	1310×590×1600	1040×690×1600	1040×720×1600	1530×690×1600	1530×720×1600	1960×690×1600	1960×720×1600	860×760×1760	1300×760×1760
Número de personas aplicables y lado de operación	Single/Single	Double/Single	Single/Single	Single/Double	Double/Single	Double/Double	Triple/Single	Triple/Double	Single/Single	Double/Single
Especificación y cantidad del filtro de alta eficiencia	685×455×50 x①	1135×455×50 x①	865×555×50 x①	865×555×50 x①	1355×555×50 x①	1355×555×50 x①	1785×555×50 x①	1785×555×50 x①	680×540×50 x①	1125×540×50 x①
Especificación y cantidad de la lámpara fluorescente/ ultravioleta	12W×①/20W x①	12W×①/30W x①	12W×①/20W x①	12W×①/20W x①	20W×①/36W x①	20W×①/36W x①	20W×①/36W x①	20W×①/36W x①	12W×①/20W x①	12W×①/30W x①

Product details



High efficiency filter

HEPA Filter ensures a clean environment in the work area.

Fluorescent lamp & UV lamp

Equipped with high-brightness fluorescent lamps, safety interlocking of lighting and sterilization systems.



Socket

Four types of sockets are available



European standard socket



American standard socket



Chinese standard socket



British standard socket



Socket (Four options)


The working area is equipped with sockets (four options are available) to facilitate the experiment plug-in needs.

All steel material

The product structure is firmer and the appearance is more beautiful.



Product introduction



Laminar flow cabinet

- The material of the work area is 304 stainless steel
- Digital display LIQUID crystal control interface
- Arbitrary positioning door shifting system





Copper core motor

The motor has strong power, low heat generation, low noise, energy-saving and power-saving.



Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	Flujo laminar vertical doble cara - 1 persona - 2 caras	Flujo laminar vertical doble cara - 2 personas - 2 caras	Flujo laminar vertical doble cara - 3 personas - 2 caras	Flujo laminar vertical - 1 persona - 1 cara	Flujo laminar vertical - 2 personas - 1 cara	Flujo laminar vertical - 3 personas - 1 cara
Tipo	Flujo laminar vertical doble cara	Flujo laminar vertical doble cara	Flujo laminar vertical doble cara	Flujo laminar vertical	Flujo laminar vertical	Flujo laminar vertical
Clase de limpieza	Class 100	Class 100	Class 100	Class 100	Class 100	Class 100
Personas	1 persona	2 personas	3 personas	1 persona	2 personas	3 personas
Caras de trabajo	2 caras	2 caras	2 caras	1 cara	1 cara	1 cara
Area de trabajo	880 x 650 x 580 mm	1370 x 650 x 580 mm	1800 x 650 x 580 mm	880 x 650 x 580 mm	1370 x 650 x 580 mm	1800 x 650 x 580 mm
Dimension total	1040 x 720 x 1600 mm	1530 x 720 x 1600 mm	1960 x 720 x 1600 mm	1040 x 690 x 1600 mm	1530 x 690 x 1600 mm	1960 x 690 x 1600 mm
Velocidad de aire	0.25-0.45 m/s	0.25-0.45 m/s	0.25-0.45 m/s	0.25-0.45 m/s	0.25-0.45 m/s	0.25-0.45 m/s
Filtro	HEPA	HEPA	HEPA	HEPA	HEPA	HEPA

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)