



BellGeneAer

Código: B-01-12-12-000600

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Generador de aerosol (II) Para prueba del equipo de filtro de aire El uso de un generador de aerosol se enfoca en producir una alta concentración de partículas, y el radio de partículas está cerca del radio más penetrante MPPS, utilizado para detectar la eficiencia de filtración de las partículas y detectar la ubicación de la fuga del filtro. Los materiales en aerosol incluyen DEHS, DOP, Emery 3004, soluciones salinas y esferas de PSL. **El ajuste y prueba de dispositivos de medición de aerosoles de helio** Las esferas de PSL monodispersas se utiliza para la calibración de instrumentos, como espectrómetros de tamaño de partículas de aerosol, contadores de partículas láser, fotómetros de aerosol, entre otros. También son aplicaciones típicas para generadores atomizadores.

- Investigación básica de aerosoles
- Estudio de toxicidad por inhalación
- Rastreo de campo turbulento

Parámetro de rendimiento

- Rango de salida de partículas de suspensión neumática: 50 - 8,100 pies cúbicos por minuto (1.4-229m3min)
- Concentración de partículas en suspensión: 100 µg / litro a un caudal de 810 pies cúbicos por minuto
- Concentración de partículas en suspensión: 10 µg / litro a 8100 pies cúbicos por minuto cuando fluye
- Tipo de generación: 7 boquillas Laskin Nozzle
- Aire comprimido: 3 a 18 pies cúbicos por minuto a 20 psi
- Partículas: PAO, DOP, polidispersas
- Tipo de gas helio: partículas de varios diámetros (estado frío)
- Fuente de alimentación: No se requiere tamaño de instrumento: altura 235 x ancho 150 x longitud 250 mm
- Peso del instrumento: 3,6 kg
- Requisitos de energía: no es necesario
- Material: acero inoxidable sus304

Especificaciones Técnicas

[table id=568 responsive="scroll" /]

Especificaciones técnicas

Compara modelos principales con especificaciones tecnicas validadas.

Especificación	03 - Generador De Aerosol (II)
Parámetro	03



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	03 - Generador De Aerosol (II)
Descripción	Generador De Aerosol (II)

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)