



## BellConPolvPort

**Código:** B-01-12-12-000900

**Marca:** Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Detalle

### Especificaciones técnicas

|                                    |                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Código Del Producto                | B-01-12-12-000900                                                                   |
| Modelo                             | BellConPolvPort-06                                                                  |
| Fuente de luz                      | Láser semiconductor, la vida es de más de 3500 horas                                |
| Flujo de muestreo                  | Bomba de muestreo de importación de 2,3 L / min (0,1 FT3)                           |
| Baterías recargables               | Baterías de iones de litio, 7.4v 2200mah                                            |
| Fuente de alimentación             | Adaptador de corriente AC-DC, AC: 100V-245V, 50 / 60Hz-Dc: 7.4V, 1A                 |
| Horas Laborales                    | 6 H                                                                                 |
| Modo de conteo                     | Acumulativo, valor de diferencia, densidad                                          |
| Método de prueba                   | Unicidad, repetición, continuo, cálculo, larga distancia                            |
| Canales de tamaño                  | 0.3 / 0.5 / 1.0 / 3.0 / 5.0 / 10 um, conteo de partículas de tamaño al mismo tiempo |
| Periodo de muestreo                | 1-1000 (s)                                                                          |
| Interface de comunicación          | RS232.9600 velocidad en baudios                                                     |
| Error superpuesto                  | 5% 2000000 pies cúbicos                                                             |
| Impresión                          | Impresora externa                                                                   |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 230 mm130mm45 mm                                                                    |
| Peso                               | 0.6 kg                                                                              |

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)