



SKIPPER 5 CALIBRATION CHECK BOX - CALBOXSMM5

Código: CALBOXSMM5

Marca: Tramex

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Calibration Check Box for SKIPPER 5 Moisture Meter - SMM5. The calibration check box allows for regular on-site calibration checks. Place the Skipper 5 in the correct orientation with the electrodes in position.

Lightly compress the meter as when taking a reading.

1. Hardwood: 15.0%. $\pm 1.0\%$
2. Shallow Depth: 16.0% $\pm 2.0\%$
3. G.R.P.: 20.0%. $\pm 2.0\%$ GRP

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)