



## Balanza Belltronic 10 kg / 0,1 g - celda de carga externa

**Código:** B-01-02-09-0103

**Marca:** Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Detalle

## Características técnicas clave

- Energía : 220V / 110v; Opcional: batería recargable
- Pantalla : LCD (luz de fondo blanca) / Opcional: pantalla doble
- Función Principal: Transformación de unidades, recuento, porcentaje
- Capacidad Max : 10000g
- Legibilidad : 0.1g
- Peso Bruto : 4 kg

### Especificaciones Técnicas

|                            |                                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo                     | XU100001Y                                                                                                         |
| Código del producto        | B-01-02-09-0103                                                                                                   |
| Capacidad Max (g)          | 10000g                                                                                                            |
| Legibilidad (g)            | 0.1g                                                                                                              |
| Tamaño del Platillo (mm)   | 255×190mm                                                                                                         |
| Pantalla                   | LCD (luz blanca de fondo) / Opcional: pantalla doble Energía                                                      |
| Energía                    | 220V / 110v; Opcional: batería recargable                                                                         |
| Dimensión del esquema (cm) | 32×26×11                                                                                                          |
| Tamaño del Empaque (cm)    | 35×29×16                                                                                                          |
| Función Principal          | Transformación de unidades, recuento, porcentaje                                                                  |
| Interfaz                   | RS232                                                                                                             |
| Opcional                   | Batería recargable; gancho para peso inferior ,pantalla doble, impresora (impresora matricial, impresora térmica) |
| Peso Bruto                 | (kg) 4                                                                                                            |

## Especificaciones técnicas

Primero modelos con stock (1). También puedes revisar todos los modelos disponibles bajo pedido.

| Especificación | B-01-02-09-0103 |
|----------------|-----------------|
| Modelo         | B-01-02-09-0103 |
| Configuracion  | 10 kg - 0,1 g   |
| Capacidad      | 10 kg           |
| Legibilidad    | 0,1 g           |
| Resolucion     | 0,1 g (100 mg)  |
| Tipo           | Precision       |

## Aplicaciones

### Aplicaciones y alcance tecnico

- Caso recomendado: use este modelo cuando los valores observados en el descriptor cumplan su requerimiento de capacidad y resolucion.
- Capacidad observada en descriptor: 10 kg / 0.1 g.
- Resolucion/division observada: 0.1 g.

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)