



Maquina de hielo con capacidad de 30 kg/24h, alimentacion AC220V $\pm$ 10%, 50/60Hz.

Código: B-01-01-03-11-0002

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Equipo para fabricar hielo en escamas con capacidad de 30 kg/24 h. El formato en escamas se adapta al producto y favorece el enfriamiento uniforme.

1. Define la producción diaria que necesitas (kg/24 h).
2. Revisa el almacenamiento interno disponible entre ciclos.
3. Confirma alimentación eléctrica y espacio (dimensiones externas).
4. Verifica temperatura de agua y ambiente de instalación.

Hielo en escamas de partícula fina, de enfriamiento rápido

Producción de 30 kg en 24 h

Almacenamiento máximo 10 kg

Condensación por aire

Tanque en acero inoxidable

Alimentación CA 220 V, 50/60 Hz (110 V opcional)

Especificaciones técnicas

Especificación	Valor
SKU	B-01-01-03-11-0002
Capacidad de fabricación de hielo (kg/24 h)	30
Capacidad máxima de almacenamiento de hielo	10 kg
Forma de hielo	Pequeñas partículas de hielo tipo nieve irregular
Potencia de entrada	300 W
Vía de condensación	Refrigeración por aire
Temperatura ambiente	10~35 °C
Temperatura del agua	2~15 °C
Carcasa del tanque	Acero inoxidable
Compresor	Donper
Refrigerante	R290, 30 g
Accesorio estándar	Tubo de entrada de agua $\times$ 1, tubo de drenaje $\times$ 1, cuchara de hielo $\times$ 1
Accesorio opcional	Filtro



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	Valor
Fuente de alimentación	CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); 110 V, 60 Hz (opcional)
Tamaño externo (An. × Pr. × Al.)	330 × 470 × 605 mm
Tamaño del paquete (An. × Pr. × Al.)	460 × 595 × 740 mm
Peso neto	26 kg
Peso bruto	42 kg
Áreas de aplicación	Laboratorios, hospitales, escuelas, usos médicos y químicos, supermercados, hoteles y tiendas de productos del mar

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)