



Maquina para hacer hielo en escamas 100 kg/24h

Código: B-01-0103555

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Equipo para fabricar hielo en escamas con capacidad de 100 kg/24 h. El formato en escamas se adapta al producto y favorece el enfriamiento uniforme.

1. Define la producción diaria que necesitas (kg/24 h).
2. Revisa el almacenamiento interno disponible entre ciclos.
3. Confirma alimentación eléctrica y espacio (dimensiones externas).
4. Verifica temperatura de agua y ambiente de instalación.

Hielo en escamas de partícula fina, de enfriamiento rápido

Producción de 100 kg en 24 h

Almacenamiento máximo 40 kg

Condensación por aire

Tanque en acero inoxidable

Alimentación CA 220 V, 50/60 Hz (110 V opcional)

Especificaciones técnicas

Especificación	Valor
SKU	B-01-0103555
Capacidad de fabricación de hielo (kg/24 h)	100
Capacidad máxima de almacenamiento de hielo	40 kg
Forma de hielo	Pequeñas partículas de hielo tipo nieve irregular
Potencia de entrada	520 W
Vía de condensación	Refrigeración por aire
Temperatura ambiente	10~35 °C
Temperatura del agua	2~15 °C
Carcasa del tanque	Acero inoxidable
Compresor	Panasonic Wanbao
Refrigerante	R290, 55 g
Accesorio estándar	Tubo de entrada de agua ×1, tubo de drenaje ×1, cuchara de hielo ×1
Accesorio opcional	Filtro



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	Valor
Fuente de alimentación	CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); 110 V, 60 Hz (opcional)
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.)	500 x 611 x 950 mm
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.)	630 x 730 x 1110 mm
Peso neto	58 kg
Peso bruto	82 kg
Áreas de aplicación	Laboratorios, hospitales, escuelas, usos médicos y químicos, supermercados, hoteles y tiendas de productos del mar

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)