



GLE-M5/32 5 fuentes GLE-M4/32 con TL83 agregado

Código: 7600-0000-2336

Marca: Konica Minolta

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

El GLE-M brinda una fuente de luz controlada en forma precisa con simplemente apretar un botón. El panel de control de estas luminarias da una secuencia de fuente de luz fácil de usar y automática, como también la posibilidad de seleccionar una fuente de luz instantánea y estandarizada. Este instrumento permite determinar fácilmente qué fuente de luz está en uso por medio de botones altamente iluminados. Adicionalmente, el GTI ColorGuard II indica las horas usadas y el tiempo hasta que sea necesario mejorar todas las fuentes de luz. El diseño distintivo de la serie GLE-M permite utilizar hasta 8 iluminarias al usar un contr

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)