



PAQUETE ESPECTROFOTOMETRO CM-M6

Código: 7600-0000-3202

Marca: Konica Minolta

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

El CM-M6 es un espectrofotómetro multiángulo especialmente diseñado para las mediciones de colores metálicos o efectos de pinturas, como recubrimientos nacarados, que pueden exhibir un cambio visual notable con ciertos ángulos de visión. Utiliza un nuevo sistema patentado de doble iluminación que dirige iluminación a 45° y ángulo de observación 6 (-15°/15°/25°/45°/75°/110° aspecular) desde dos lados para medir precisamente partes pintadas en la planta de producción automotriz. Este nuevo sistema de medición óptica patentado, esta optimizado para brindar resultados precisos y firmes aún en superficies curvas. Es por ello que muestras como los paragolpes frontales y traseros, los cuerpos de los espejos del vehículo y las manijas de la puerta pueden ser medidos en forma rápida, precisa y repetidamente. Su forma compacta, vertical y liviana hace que el espectrofotómetro multiángulo CM-M6 sea fácil de utilizar con una o dos manos permitiendo un fácil posicionamiento, mientras que la pantalla a color retroiluminada de alta resolución es fácil de leer aún en condiciones de baja iluminación ambiental. Haga clic aquí para la Guía de Selección Industrial . Haga clic aquí para el Catálogo del CM-M6. Haga clic aquí para el Manual del CM-M6. Características Sistema doble de iluminación/observación para mediciones estables sobre superficies curvas Diseño vertical liviano y compacto que permite mediciones rápidas y precisos controles de calidad en la línea de producción Amplia pantalla retro iluminada de alta resolución Bluetooth opcional Especificaciones Modelo Espectrofotómetro Multi Ángulo CM-M6 Sistema de Iluminación/Visión 45° iluminación: -15° / 15° / 25° / 45° / 75° / 110° ángulos de visión aspecular con tecnología de doble camino Detector Matrices de fotodiodos de silicio de 4

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4



Imagen de galería 5



Imagen de galería 6

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)