



Espectrofotómetro CM-26d

Código: AC5J-117

Marca: Konica Minolta

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

El CM-26d es la nueva generación de espectrofotómetros de esfera portátil con alineamiento horizontal, un diseño conveniente para mediciones de color de muestras planas o grandes y espacios angostos. Este instrumento es fácil de operar tanto para los usuarios diestros o zurdos. El espectrofotómetro portátil CM-26d ofrece precisión y un acuerdo instrumental sin precedentes, usualmente reservado para la instrumentación de grado de laboratorio. Esta precisión permite una mejor comunicación del color a través de la cadena de abastecimiento, desde el proveedor hasta la etapa final de montaje. El CM-26d posee un acuerdo instrumental de 0.12 DE* (promedio de 12 placas BCRA), lo cual es aproximadamente un 40% mejor que su antecesor. El CM-26d puede cambiar sus áreas de medición entre Ø8mm y Ø3mm para la medición de muestras de diferentes tamaños. Está equipado con un visor iluminado para el correcto posicionamiento sobre objetos estampados o partes pequeñas, y las superficies del instrumento que entran en contacto con el objeto de medición están diseñadas para minimizar el daño del objeto brindando resultados repetibles. El CM-26d presenta un diseño ergonómico liviano, conexión Bluetooth™ opcional y una pantalla a color de alta resolución TFT, lo que lo hace perfectamente útil para las aplicaciones de campo. Permite seleccionar datos en base a información adicional (etiquetado), como también flujos de trabajo basados en imagen para la sencilla y simple utilización de los operadores con poca experiencia en instrumentos, estableciendo el nuevo estándar en el manejo fácil y rápido de datos. El espectrofotómetro CM-26d ofrece funciones adicionales para mejorar la fluidez del trabajo, eliminando el desperdicio y el trabajo adicional, y ofreciendo a los clientes ahorros generales en los procesos relacionados al color. La nueva función "Trabajo" permite la representación e instrucciones gráficas para las mediciones rutinarias de color para realizarse dentro de procesos específicos. Su tiempo reducido de medición permite a los usuarios de todos los niveles a mantener altos niveles de productividad, precisión y consistencia. También se puede descargar libremente el Software de Configuración de Herramienta CM-CT1 que permite a los usuarios crear y escribir las configuraciones del instrumento como también compilarlas en un documento y compartirlas en la cadena de abastecimiento para asegurar consistencia en la configuración del instrumento.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)