



Medidor de Luminancia y Color CS-160

Código: CS-160

Marca: Konica Minolta

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

El CS-160 es un colorímetro triestímulo liviano, compacto y a baterías para la medición de un gran rango de condiciones de luminancia y para mediciones de color sin contacto. El medidor de luminancia y color CS-160 permite que la luminancia y cromaticidad puedan ser medidas remotamente con un ángulo de aceptación de $1/3^\circ$ para superficies con pequeña emisión de luz. Es la perfecta combinación de eficiencia y ergonomía en relación con mediciones puntuales de color y luminancia en un instrumento portátil. El CS-160 brinda un rango de medición superior y un sensor que iguala más cercanamente las funciones de igualación de color CIE 1931.

Para brindar mediciones más precisas de luminancia y color, la respuesta espectral relativa del instrumento medido debe igualar perfectamente las funciones de igualación de color CIE. Junto con la mejorada utilidad, el CS-160 posee una mejorada correlación a las funciones de igualación de color que brindan resultados más precisos que se correlacionan cercanamente con la evaluación visual y un rango mejorado de medición de hasta 9,999,000 cd/m².



[Haga clic aquí para el Catálogo de Medidores de Luz](#)



[Haga clic aquí para el Catálogo del CS-160.](#)



[Haga clic aquí para el Manual del CS-160.](#)

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)