

Viscosimetro PORTATIL B-ONE

Código: PORTABLE B-ONE

Marca: Lamy Rheology

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Viscosimetro Portatil B-ONE Lamy Rheology para mediciones de viscosidad y reologia en laboratorio, control de calidad o desarrollo de producto.

Datos tecnicos principales

- Tipo de instrumento: Viscosimetro rotacional sin resorte con pantalla tactil de 7 pulgadas
- Velocidades de rotacion: Numero ilimitado de velocidades entre 0.3 y 250 rpm
- Rango de torque: De 0.05 a 13 mNm
- Exactitud: '+/- 1 % de escala completa
- Repetibilidad: +/- 0,2 %
- Pantalla: Viscosidad (cP/Poise o mPa.s / Pa.s)-Velocidad - Tasa de cizalla - Torque (%-mNm) - Esfuerzo de cizalla - Tiempo
- Accesorios compatibles: Soporte estandar o rack Soporte HELIPRO Paquete de bajo volumen Paquete de bajo volumen Paquete THERMOCELL Rack de husillos bayoneta Lector de codigo de barras con soporte y cable Protector de pantalla tactil Aceite patron de viscosidad Protector GuardLeg
- Seguridad y confidencialidad: Una funcion de operador permite ingresar un nombre de usuario para quien usa el instrumento. Este usuario debe identificarse con un codigo de 4 digitos. Tambien existe un modo protegido que bloquea las condiciones de medicion.

Incluye

- 1 Maletin de transporte
- 1 Instrucciones de uso
- 1 Certificado de calibracion y 1 Informe de verificacion
- 1 Correa de transporte.

Especificaciones técnicas

Compara modelos principales con especificaciones tecnicas validadas.

Especificación	Ilimitado - Consultar ficha - Viscosímetro rotacional
Modelo	B-ONE portátil
Marca	Lamy Rheology
Velocidad	Número ilimitado de velocidades entre 0.3 y 250 rpm
Cobertura de medición	Rango según sistema MS seleccionado

Especificación	Ilimitado - Consultar ficha - Viscosímetro rotacional
Temperatura	Consultar ficha
Husillos / sistema	MS RV/LV, BV, VANE, DIN, SV, KREBS, ULV
Tipo	Viscosímetro rotacional
Exactitud	± 1 % de escala completa
Repetibilidad	0,2 %
Número de velocidades	Ilimitado

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.




Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)