



Equipo Lamy Rheology LV RESORTE VISCOSIMETRO

Código: LV SPRING VISCOMETER

Marca: Lamy Rheology

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Viscosímetro LV SPRING Lamy Rheology para mediciones de viscosidad y reología en laboratorio, control de calidad o desarrollo de producto.

Datos técnicos principales

- Tipo de instrumento: Viscosímetro rotacional con resorte y pantalla táctil de 7 pulgadas
- Velocidades de rotación: Velocidad ilimitada entre 0.1 y 250 r/min
- Rango de torque: 0.06737 mNm
- Temperatura: El LV SPRING tiene sensor PT100 que indica temperaturas entre -50 °C a + 300 °C.
- Exactitud: +/- 1 % de escala completa
- Repetibilidad: +/- 0,2 %
- Pantalla: Viscosidad (cP/ Poise o mPa.s/ Pa.s) Velocidad- Gradiente de cizalla - Torque (%- mNm)- Esfuerzo- Tiempo- Temperatura- Nivel electrónico
- Accesorios compatibles: HELIPRO SPRING Protector para Husillos Protege la pantalla táctil Aceites de verificación Kit de bajo volumen SPRING Paquete THERMOCELL SPRING Software RheoTex

Incluye

- 4 Husillos LV 1 Protector GuardLeg LV 1 Rack soporte 1 Manual de usuario 1 Certificado de calibración y verificación 1 Maletín de transporte

Especificaciones técnicas

Compara modelos principales con especificaciones técnicas validadas.

Especificación	Velocidad ilimitada entre 0.1 y 250 rpm - Ilimitado - Viscosímetro rotacional
Modelo	LV RESORTE
Marca	Lamy Rheology
Velocidad	Velocidad ilimitada entre 0.1 y 250 rpm
Cobertura de medición	Rango según husillo Spring seleccionado
Temperatura	-50 °C a +300 °C
Husillos / sistema	MS LV/RV/SV/ULA Spring
Tipo	Viscosímetro rotacional
Exactitud	±1 % de escala completa

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	Velocidad ilimitada entre 0.1 y 250 rpm - Ilimitado - Viscosímetro rotacional
Repetibilidad	0,2 %
Número de velocidades	Ilimitado

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)